

SN CAB RJ45s RJ45s, 2m

380005



Netzwerkkabel, SafetyNET p, Cat5e, PUR, Gelb RAL1003, geschirmt, 4- polig, Stecker gerade RJ45 (IP20), auf Stecker gerade RJ45 (IP20), Kabellänge: 2 m

Technische Daten

Allgemeine Daten	
Zulassung:	CE, UKCA
Technische Daten	
Elektrische Daten	
Art der Bemessungsspannung U1:	DC
Bemessungsstrom:	0.5 A
Typ. Wellenwiderstand K1:	100 Ohm
Umweltdaten	
Umgebungstemperatur:	-40 - 70 °C
Mechanische Daten	
Steckertyp 1:	4-pol. RJ45-Stiftstecker
Form von Steckertyp 1:	gerade
Steckertyp 2:	4-pol. RJ45-Stiftstecker
Form von Steckertyp 2:	gerade
Kontaktflächen Material 1:	Au
Kontaktflächen Material 2:	Au
Material der Stifte:	CuZn
Leitungsmaterial K1:	Cu
Isolationsmaterial Leitung K1:	PE
Länge des Kabels 1:	2 m

Toleranz der Kabellänge K1:	+ 0,035m
Material Schirmoberfläche K1:	Sn
Kategorie des Kabels K1:	Cat5e
Farbe des Kabelaußenmantel 1:	Signalgelb RAL1003
Farbe des Gehäuses:	signalgelb RAL1003
Material des Kabelmantels 1:	PUR
Schleppfähigkeit des Kabels 1:	nein
Biegeradius (beim Verlegen) K1:	5 x Ø
Max. Außendurchmesser Kabel K1:	6.9 - 6.9 mm
Querschnitt der Leiter K1:	0.35 - 0.35 mm ²
Leiterquerschnitt AWG K1:	22
Verseilung K1:	Sternvierer
Abschirmung K1:	ja
Art der Abschirmung K1:	Drahtgeflecht
Anzahl der Adern K1:	4
Zulassungen des Kabels K1:	CSA AWM I/II A/B, UL AWM-Style 20236
Halogenfrei:	Ja
Ölbeständigkeit:	beständig
Flammwidrigkeit:	IEC 60332-1-2, CSA FT-1, UL 1581
Gehäusematerial:	PC
Abmessung h:	18.2 mm
Abmessung b:	14 mm
Abmessung t:	50.5 mm
Nettogewicht:	131 g
Bruttogewicht:	137 g
Umwelt	
RoHS-Richtlinie:	2011/65/EU, 2015/863/EU
RoHS-Konformität:	ja
RoHS-Ausnahmen:	nein

REACH-Konformität:	enthält keine SVHC-Stoffe
WEEE Kategorie (ab 08/2018):	5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)
Kaufmännische Daten	
Harmonized System Code:	85444210
UNSPSC 25:	26121603
EAN-Code:	4046548053678
ECLASS Version:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27060307
ETIM Version:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000001
ETIM Reference Feature:	EC003249
Volumen:	1.269