

## PIT gb DLLE y

G1000033



PITgatebox (Taster-Unit), vorkonfektioniertes Gehäuse mit Bedienelementen und Not-Halt, 40 mm Baubreite, Box mit Not-Halt (2 NC/ 1 NO), 2 beleuchteten Drucktastern (je 1 NO) und 1 unbeleuchteten Drucktaster (1 NO), Anschluss 12-pol. M12 Stecker, IP65, inkl. Farbkappen in den Farben GN, BU, RD, YE sowie transparent

## Technische Daten

Allgemeine Daten	
Zulassung:	CE, UL/cUL, UKCA, EAC
Selbstüberwacht:	nein
Leuchtmittel:	LED
Leuchtfarbe:	weiß
Technische Daten	
Elektrische Daten	
Versorgungsspannung U1:	24, 24
Art der Versorgungsspannung U1:	DC
Leistungsaufnahme DC U1:	12
Min. Kontaktstrom:	1
Not-Halt	
Anzahl Öffner Not-Halt:	2
Anzahl Meldekontakte Not-Halt:	1
Entriegelungsart Not-Halt:	Drehentriegelung
Schaltverm.Not-haltnach Norm:	EN 60947-5-1
Kontaktmaterial Not-Halt:	Ag
Kontaktmat. Meldek. Not-Halt:	Au
Drucktaster	
Anzahl Drucktaster:	3

Anzahl Schließer Drucktaster:	3
Schaltverm. Drucktast. n. Norm:	EN 60947-5-1
Kontaktmaterial Drucktaster:	Ag
<b>Umweltdaten</b>	
Umgebungstemperatur:	-20, 60
Feuchtebeanspruchung nach Norm:	EN 60068-2-78
Feuchtebeanspruchung Angabe:	93 % r. F. bei 40 °C
Schwingungen nach Norm ...:	EN 60947-5-2
Beschleun. Schock nach Norm 1:	30g
Luft- und Kriechstrecken nach:	EN 60947-1
Überspannungskategorie:	III
VerschmutzungsgradLuft.Kriech.:	3
Schutzart Gehäuse:	IP65
UL Schutzart (Type):	type 1
<b>Mechanische Daten</b>	
Einbaulage:	beliebig
Anschlussart:	M12, 12pol. male
Gehäusematerial:	Zn
Abmessung h:	293
Abmessung b:	40
Abmessung t:	40
Nettogewicht:	800
Bruttogewicht:	1200
<b>Umwelt</b>	
WEEE Kategorie (ab 08/2018):	5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)
<b>Kaufmännische Daten</b>	
Harmonized System Code:	85365019
UNSPSC 25:	39122205
EAN-Code:	4046548097931

ECLASS Version:	ECLASS-13
ETIM Version:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000017
ETIM Reference Feature:	EC000225
Volumen:	0

## Obligatorisches Zubehör



570356

PSEN cable M12-12sf 50m



570354

PSEN cable M12-12sf 20m



570355

PSEN cable M12-12sf 30m



570352

PSEN cable M12-12sf 5m



570353

PSEN cable M12-12sf 10m



570350

PSEN cable M12-12sf 2m



570351

PSEN cable M12-12sf 3m

## Optionales Zubehör



G1000010

PIT gb blind cover



G1000012

PIT gb fixing spanner



G1000013

PIT gb color cover wh s1



G1000014

PIT gb color cover wh s2



G1000015

PIT gb color cover wh s3



G1000016

PIT gb color cover wh s4



G1000017

PIT gb color cover bl s5



G1000018

PIT gb color cover bl s6



G1000019

PIT gb color cover bl s4

# PILZ

THE SPIRIT OF SAFETY

G1000009

PIT gb color covers

