

PSEN op4B-3-080/1

630801



Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PL e, Körperschutz, Schutzfeldhöhe 800 mm, Muting Funktion, Versorgungsspannung 24 V, Anschlussstecker M12, Sender: 4-polig und 5-polig, Empfänger: 5-polig und 8-polig, Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten

Allgemeine Daten

Zulassung:	CE, cULus Listed, TÜV
BWS-Typ:	4
Sensorprinzip:	optisch
Schutzfeldhöhe:	815 mm
Auflösung Schutzart:	Körper
Reichweite (m):	0.5 - 50 m

Technische Daten

Elektrische Daten

Versorgungsspannung U1:	24 - 24 V
Art der Versorgungsspannung U1:	DC

Optische Daten

Genutzter Wellenlängenbereich:	880 nm
--------------------------------	--------

Halbleiterausgänge

Anzahl OSSD-Ausgänge:	2
-----------------------	---

Umweltdaten

Umgebungstemperatur:	-10 - 55 °C
Feuchtebeanspruchung Angabe:	95 % r. F. bei 50 °C
Betauung zulässig ?:	unzulässig
Schwingungen nach Norm ...:	EN 60068-2-6

Beschleun. Schock nach Norm 1:	10g
VerschmutzungsgradLuft.Kriech.:	2
Norm Schutzart:	EN 60529
Schutzart Gehäuse:	IP65
Zeiten	
Ansprechzeit:	14 - 14 ms
Mechanische Daten	
Gehäusematerial Oberteil:	Aluminium
Abmessung h:	953 mm
Abmessung b:	35 mm
Abmessung t:	41.2 mm
Nettogewicht:	3500 g
Bruttogewicht:	4100 g
Umwelt	
RoHS-Richtlinie:	2011/65/EU, 2015/863/EU
RoHS-Konformität:	ja
RoHS-Ausnahmen:	nein
REACH-Konformität:	enthält keine SVHC-Stoffe
WEEE Kategorie (ab 08/2018):	4 Großgeräte (Kantenl. >50 cm)
Kaufmännische Daten	
Harmonized System Code:	90314990
UNSPSC 25:	46171620
EAN-Code:	4046548076608
ECLASS Version:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27272703
ETIM Version:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000026
ETIM Reference Feature:	EC001832
Volumen:	0

Optionales Zubehör



630302

PSEN op cable axial M12 4-pole 10m



630368

PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m



630820

PSEN op2.1 L-Muting Set



630963

PSEN op Protective Column 4-090/1



630962

PSEN op Protective Column 3-080/1



630300

PSEN op cable axial M12 4-pole 3m



630961

PSEN op Protective Column 2-050/1



630301

PSEN op cable axial M12 4-pole 5m



630328

PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m



630824

PSEN op muting bracket kit



630823

PSEN op2.4 L-Reflector



630326

PSEN op Bracket kit adjustable



630822

PSEN op2.3 L-Reflex



630327

PSEN op Bracket kit antivibration



630821

PSEN op2.2 T-Muting Set



630964

PSEN op Protective Column 4-120/1



630295

PSEN op cableset



630298

PSEN cable M12-5sf 20m



630310

PSEN op cable axial M12 5-pole 3m



630296

PSEN op cable axial M12 4-pole 30m



630297

PSEN op cable axial M12 5-pole 30m



630831

PSEN op3.1 Receiver NO/NC M12



630952

PSEN op Protective Column-120/1



630313

PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m



630830

PSEN op3.3 Reflex NO/NC M12



630951

PSEN op Protective Column-090/1



630314

PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m



630950

PSEN op Protective Column-060/1



630311

PSEN op cable axial M12 5-pole 5m



630312

PSEN op cable axial M12 5-pole 10m



630955

PSEN op Protective Base/1



630954

PSEN op Protective Column-190/1



630315

PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m



630953

PSEN op Protective Column-165/1



630832

PSEN op3.2 Emitter M12



630282

PSEN op cable M12 4-p. 0,75m L-Muting

630320

PSEN op1.3 Reflex pnp no/nc M12



630364

PSEN op cable axial M12 5-pole 50m



630340

Laser pointer for PSEN 4/2



630362

PSEN op cable axial M12 4-pole 50m
