PSEN me5S NC-NC.NC-NC 1switch 6L000018

Mechanisches Schutztürsystem PSENmech, Verriegelungsprinzip Federkraft, Kontakte Verriegelung 2 Ö, Kontakte Zuhaltung 2 Ö, Versorgungsspannung 24 V AC/DC.

Technische Daten

Allgemeine Daten	
Zulassung:	CSA, CE, CCC, UKCA, DGUV
Serienschaltung geeignet:	ja
Gerätevariante:	Sensor
Technische Daten	
Elektrische Daten	
Versorgungsspannung U1:	24, 24
Art der Versorgungsspannung U1:	AC/DC
Relaisausgänge	
Gebrauchkat. AC15/DC13 Norm:	EN 60947-5-1
Spannung AC15 Sicherheitskont.:	240
Max.Strom AC15 Sicherheitskont:	1.5
Spannung DC13 Sicherheitskont.:	250
Umweltdaten	
Umgebungstemperatur:	-25, 55
Überspannungskategorie:	II
Schutzart Gehäuse:	IP67
Mechanische Daten	
Zuhaltekraft:	1500
Abmessung h:	192

Abmessung b:	42
Abmessung t:	44
Nettogewicht:	489
Bruttogewicht:	541
Umwelt	
RoHS-Richtlinie:	2011/65/EU, 2015/863/EU
RoHS-Konformität:	ja
RoHS-Ausnahmen:	nein
REACh-Konformität:	enthält keine SVHC-Stoffe
WEEE Kategorie (ab 08/2018):	5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)
Kaufmännische Daten	
Harmonized System Code:	85365080
UNSPSC 25:	39122205
EAN-Code:	4046548101478
ECLASS Version:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27272603
ETIM Version:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000026
ETIM Reference Feature:	EC002593
Volumen:	1.258

Optionales Zubehör

6L000006 PSEN me5 20mm extension

6L000007 PSEN me5 40mm extension

	6L000008	PSEN me5 emergency release front
	6L000009	PSEN me5 emergency release back
	6L000005	PSEN me5 escape release
	570793	PSEN cable 200m-8x0.25mm²