

PSEN cs1.1 1 actuator

540080



Betätiger für codierten Sicherheitsschalter PSENcode 1.x/2.x, VP = 1 Stück
Betätiger.

Technische Daten

Allgemeine Daten

Zulassung:	CE, UKCA, cULus Listed, EAC, TÜV
Sensorprinzip:	Transponder
Codierstufe nach ISO 14119:	gering
Transponder Codierung:	codiert
Gerätevariante:	Betätiger

Technische Daten

Umweltdaten

Norm Umgebungstemperatur:	EN 60068-2-14
Umgebungstemperatur:	-25, 70
Norm Lagertemperatur:	EN 60068-2-1/-2
Feuchtebeanspruchung nach Norm:	EN 60068-2-78
Feuchtebeanspruchung Angabe:	93 % r. F. bei 40 °C
EMV nach Norm:	EN 60947-5-3
Schwingungen nach Norm ...:	EN 60947-5-2
Beschleun. Schock nach Norm 1:	30g
Schutzart Gehäuse:	IP6K9K

Mechanische Daten

Gehäusematerial Oberteil:	PBT
Abmessung h:	11

Abmessung b:	40
Abmessung t:	40
Nettogewicht:	20
Bruttogewicht:	21
Transponder	
Betriebsfrequenz:	122 kHz - 128 kHz
Umwelt	
RoHS-Richtlinie:	2011/65/EU, 2015/863/EU
RoHS-Konformität:	ja
RoHS-Ausnahmen:	nein
REACH-Konformität:	enthält keine SVHC-Stoffe
WEEE Kategorie (ab 08/2018):	5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)
Kaufmännische Daten	
Harmonized System Code:	85389099
UNSPSC 25:	39122205
EAN-Code:	4046548003031
ECLASS Version:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27274002
ETIM Version:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000026
ETIM Reference Feature:	EC001487
Volumen:	0

Optionales Zubehör



540311

PSEN screw M5x10 10pcs



540312

PSEN screw M5x20 10pcs
