

PSEN hs1.2p

570271



Sicherer Scharnierschalter, Anbaulage links, M12 4-pol. Stiftstecker, 2 Ö, IP67.

Technische Daten

Allgemeine Daten

Zulassung:	CE, BG, cCSAus
Türanschlag:	LINKS

Technische Daten

Relaisausgänge

Gebrauchkat. AC15/DC13 Norm:	EN 60947-5-1
Spannung AC15 Sicherheitskont.:	230 V
Max.Strom AC15 Sicherheitskont:	3 A
Spannung DC13 Sicherheitskont.:	24 V

Umweltdaten

Umgebungstemperatur:	-25 - 70 °C
Schutzart Gehäuse:	IP67

Mechanische Daten

Anschlussart:	M12
Abmessung h:	147 mm
Abmessung b:	82 mm
Abmessung t:	19.5 mm
Nettogewicht:	330 g
Bruttogewicht:	376 g

Umwelt

RoHS-Richtlinie:	2011/65/EU, 2015/863/EU
RoHS-Konformität:	ja
RoHS-Ausnahmen:	nein
REACH-Konformität:	enthält keine SVHC-Stoffe
WEEE Kategorie (ab 08/2018):	5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)
Kaufmännische Daten	
Harmonized System Code:	85365080
UNSPSC 25:	39122205
EAN-Code:	4046548062410
ECLASS Version:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27272601
ETIM Version:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000026
ETIM Reference Feature:	EC000030
Volumen:	0

Optionales Zubehör



630308

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m



630309

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m



630302

PSEN op cable axial M12 4-pole 10m



630303

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m



630366

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 50m



630344

PSEN op cable angle M12 4-pole 30m



630300

PSEN op cable axial M12 4-pole 3m



630367

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 50m



630301

PSEN op cable axial M12 4-pole 5m



630306

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m



630307

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m



540308

PSEN screw M4x10 10pcs



630304

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m



540309

PSEN screw M4x12 10pcs



630305

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m



630270

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 20m



380320

PSS67 I/O Cable



630296

PSEN op cable axial M12 4-pole 30m



630319

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m



540310

PSEN screw M4x16 10pcs



540311

PSEN screw M5x10 10pcs



630342

PSEN op cable angle M12 4-pole 5m



630343

PSEN op cable angle M12 4-pole 10m



630362

PSEN op cable axial M12 4-pole 50m



630363

PSEN op cable angle M12 4-pole 50m



630341

PSEN op cable angle M12 4-pole 3m