

Cable Can PMCLink>PMCLink:L=0,7m

1803117



Kabel beidseitig konfektioniert, Stecker SUB-D9 Stift <=> Stecker SUB-D9 Buchse CAN-Vernetzung, Länge: 0,7m.

Technische Daten

Technische Daten

Mechanische Daten

Form von Steckertyp 1:	gerade
Form von Steckertyp 2:	gerade
Länge des Kabels 1:	0.7 m
Farbe des Kabelaußenmantel 1:	grau
Schleppfähigkeit des Kabels 1:	nein
Abschirmung K1:	ja
Art der Abschirmung K1:	Drahtgeflecht
Nettogewicht:	140 g
Bruttogewicht:	140 g

Umwelt

WEEE Kategorie (ab 08/2018):	5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)
------------------------------	--------------------------------

Kaufmännische Daten

Harmonized System Code:	85444290
UNSPSC 25:	26121603
EAN-Code:	4046548028256
ECLASS Version:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27242009
ETIM Version:	ETIM-9.0

ETIM Reference Group:	EG000024
ETIM Reference Feature:	EC002584
Volumen:	0