

PNOZ s4 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c

750134



PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, 1 HL, UB = 48 - 240 V AC/DC, Breite: 22,5 mm, steckbare Schraubklemmen, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren.

Technische Daten

Allgemeine Daten

Zulassung: CCC, CE, UKCA, cULus Listed, KOSHA, EAC, TÜV

Technische Daten

Elektrische Daten

Versorgungsspannung U1: 48 - 240 V

Art der Versorgungsspannung U1: AC/DC

Leistungsaufnahme AC U1: 5

Leistungsaufnahme DC U1: 2.5 W

Eingänge

Anzahl Eingänge: 2

Halbleiterausgänge

Anzahl Halbleiterausgänge: 1

Gebrauchskat. nach EN 60947-1: DC-12

Relaisausgänge

Gebrauchskat. AC/DC1 Norm: EN 60947-4-1

Spannung AC1 Sicherheitskont.: 240

Max.Strom AC1 Sicherheitskont.: 6

Spannung DC1 Sicherheitskont.: 24

Max.Strom DC1 Sicherheitskont.: 6

Gebrauchskat. AC15/DC13 Norm: EN 60947-5-1

Spannung AC15 Sicherheitskont.:	230
Max.Strom AC15 Sicherheitskont:	3
Spannung DC13 Sicherheitskont.:	24
Sicherheitskontakte: AC bei UL:	240 V AC G.U. (same polarity)
Kontaktmaterial Relais:	AgCuNi
zusätz. Kontaktangaben Relais:	+ 0,2 µm Au
Umweltdaten	
Klimabeanspruchung nach:	EN 60068-2-78
Umgebungstemperatur:	-10 - 55 °C
Feuchtebeanspruchung Angabe:	93 % r. F. bei 40 °C
Betauung zulässig ?:	unzulässig
EMV nach Norm:	EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61326-3-1
Schwingungen nach Norm:	EN 60068-2-6
Luft- und Kriechstrecken nach:	EN 60947-1
Überspannungskategorie:	III / II
VerschmutzungsgradLuft.Kriech.:	2
Schutzart Einbauraum:	IP54
Schutzart Gehäuse:	IP40
Schutzart Klemmen:	IP20
Mechanische Daten	
Einbaulage:	beliebig
Gehäusematerial Unterteil:	PC
Gehäusematerial Frontplatte:	PC
Gehäusematerial Oberteil:	PC
Anschlussklemme:	Schraubklemme
Klemmenart:	steckbar
Flex. 1 Leiter AWG Angabe:	24 - 12 AWG
Abmessung h:	98 mm
Abmessung b:	22.5 mm

Abmessung t:	120 mm
Nettogewicht:	210 g
Bruttogewicht:	220 g
Umwelt	
REACH-Konformität:	enthält mind. einen SVHC-Stoff
WEEE Kategorie (ab 08/2018):	5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)
Kaufmännische Daten	
Harmonized System Code:	85364900
UNSPSC 25:	39122331
EAN-Code:	4046548025606
ECLASS Version:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27371819
ETIM Version:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000019
ETIM Reference Feature:	EC001449
Volumen:	0.324

Optionales Zubehör

750010

PNOZ s terminator plug (10 pieces)



750004

PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm



750910

PNOZ s nIE





THE SPIRIT OF SAFETY



750900

PNOZ s pIE