

O300.GP.2-11246332

Z9000039



Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung, Tastbereich 30 - 100 mm, 4-pol. M8-Stiftstecker, Halbleiterausgang (plusschaltend)

Technische Daten

Allgemeine Daten	
Zulassung:	CE, UL/cUL, UKCA
Technische Daten	
Elektrische Daten	
Versorgungsspannung U1:	10 - 33 V
Art der Versorgungsspannung U1:	DC
Optische Daten	
Genutzter Wellenlängenbereich:	630 nm
Umweltdaten	
Umgebungstemperatur:	-25 - 60 °C
Zul. Betriebshöhe über NN:	2000 m
EMV nach Norm:	EN 60947-5-2
Schwingungen nach Norm:	EN 60068-2-6
Beschleun. Schock nach Norm 1:	50g
Schutzart Gehäuse:	IP67
Zeiten	
Ansprechzeit:	0 - 2.4 ms
Mechanische Daten	
Anschlussart:	M8, 4pol. male
Gehäusematerial:	Kunststoff

Abmessung h:	39.1 mm
Abmessung b:	12.9 mm
Abmessung t:	23 mm
Nettogewicht:	8 g
Bruttogewicht:	23 g
Umwelt	
WEEE Kategorie (ab 08/2018):	5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)
Kaufmännische Daten	
Harmonized System Code:	85365019
UNSPSC 25:	39121528
EAN-Code:	4046548105940
ECLASS Version:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27272702
ETIM Version:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000026
ETIM Reference Feature:	EC002717
Volumen:	0.029

Optionales Zubehör



Z9000040

Mounting bracket-11706873



Z9000041

Mounting bracket-11706874



Z9000042

Sensofix O300-11706875