

PSEN op2H-s-30-120/1

630727



Sicherheitslichtgitter, Typ 2, PL c, Handschutz (Auflösung 30 mm), Schutzfeldhöhe 1200 mm, Versorgungsspannung 24 V, Anschlussstecker M12, Sender: 4-polig, Empfänger: 5-polig, Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten

Allgemeine Daten

Zulassung:	CE, cULus Listed, TÜV, EAC
BWS-Typ:	2
Sensorprinzip:	optisch
Schutzfeldhöhe:	1200 mm
Auflösung Schutzart:	Hand
Reichweite (m):	0.2 - 19 m

Technische Daten

Elektrische Daten

Versorgungsspannung U1:	24 - 24 V
Art der Versorgungsspannung U1:	DC

Optische Daten

Genutzter Wellenlängenbereich:	950 nm
--------------------------------	--------

Halbleiterausgänge

Anzahl OSSD-Ausgänge:	2
-----------------------	---

Umweltdaten

Umgebungstemperatur:	0 - 55 °C
Feuchtebeanspruchung nach Norm:	EN 60068-2-3
Feuchtebeanspruchung Angabe:	95 % r. F. at 40 °C
Betauung zulässig ?:	unzulässig

Schwingungen nach Norm ...:	EN 60068-2-6
Beschleun. Schock nach Norm 1:	10g
Norm Schutzart:	EN 60529
Schutzart Gehäuse:	IP65
Zeiten	
Ansprechzeit:	18 - 18 ms
Mechanische Daten	
Gehäusematerial Oberteil:	Aluminium
Abmessung h:	1283.2 mm
Abmessung b:	32.3 mm
Abmessung t:	36.9 mm
Nettogewicht:	3080 g
Bruttogewicht:	5880 g
Umwelt	
RoHS-Richtlinie:	2011/65/EU, 2015/863/EU
RoHS-Konformität:	ja
RoHS-Ausnahmen:	nein
REACH-Konformität:	enthält keine SVHC-Stoffe
WEEE Kategorie (ab 08/2018):	4 Großgeräte (Kantenl. >50 cm)
Kaufmännische Daten	
Harmonized System Code:	90314990
UNSPSC 25:	46171620
EAN-Code:	4046548062014
ECLASS Version:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27272704
ETIM Version:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000026
ETIM Reference Feature:	EC002549
Volumen:	0

Optionales Zubehör



630904

PSEN op Mirror-165/1



630308

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m



630309

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m



630906

PSEN op Mirror Bracket Kit/1



630346

PSEN op Testpiece H 30mm



630302

PSEN op cable axial M12 4-pole 10m



630347

PSEN op cable angle M12 5-pole 3m



630303

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m



630344

PSEN op cable angle M12 4-pole 30m



630366

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 50m



630300

PSEN op cable axial M12 4-pole 3m



630960

PSEN op Protective Bracket Mirror/1



630367

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 50m



630301

PSEN op cable axial M12 4-pole 5m



630306

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m



630307

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m



630326

PSEN op Bracket kit adjustable



630348

PSEN op cable angle M12 5-pole 5m



630304

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m



630327

PSEN op Bracket kit antivibration



630349

PSEN op cable angle M12 5-pole 10m



630305

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m



630350

PSEN op cable angle M12 5-pole 30m



630298

PSEN cable M12-5sf 20m



630310

PSEN op cable axial M12 5-pole 3m



630296

PSEN op cable axial M12 4-pole 30m



630297

PSEN op cable axial M12 5-pole 30m



630937

PSEN op67-69K-120/1



630319

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m



630917

PSEN op Lens Shield-120/1



630311

PSEN op cable axial M12 5-pole 5m



630950

PSEN op Protective Column-060/1



630312

PSEN op cable axial M12 5-pole 10m



630956

PSEN op Protective Bracket-4/1



630955

PSEN op Protective Base/1



630953

PSEN op Protective Column-165/1



630342

PSEN op cable angle M12 4-pole 5m



630364

PSEN op cable axial M12 5-pole 50m



630343

PSEN op cable angle M12 4-pole 10m



630365

PSEN op cable angle M12 5-pole 50m



630340

Laser pointer for PSEN 4/2



630362

PSEN op cable axial M12 4-pole 50m



630341

PSEN op cable angle M12 4-pole 3m



630363

PSEN op cable angle M12 4-pole 50m