



PSS u2, Elektronikmodul, Standard, 4 Eingänge, Impulsverlängerung, Ausgänge mit 24 V DC, 1-reihig, Klemmenblock PSS u2 T 8 notwendig (nicht im Lieferumfang enthalten).

Technische Daten

Allgemeine Daten	
Zulassung:	CE, UKCA, cULus Listed
Anwendungsbereich:	Standard
Technische Daten	
Eingänge	
Anzahl Eingänge:	4
Signalpegel am Eingang bei 0:	-3 - +5 V DC
Gleichspannung am Eingang:	24 V DC
Eingangstyp nach EN 61131-2:	3
Software-Filterzeit:	0 ms ... 25,5 ms
Potenzialtrennung Eingang:	ja
Umweltdaten	
Klimabeanspruchung nach:	EN 60068-2-30, EN 60068-2-2, EN 60068-2-1, EN 60068-2-78, EN 60068-2-14
Norm Umgebungstemperatur:	EN 60068-2-14
Umgebungstemperatur:	0 - 60 °C
Norm Lagertemperatur:	EN 60068-2-1/-2
Feuchtebeanspruchung nach Norm:	EN 60068-2-78
Feuchtebeanspruchung Angabe:	93 % r. F. bei 40 °C
Betauung zulässig ?:	unzulässig
Zul. Betriebshöhe über NN:	2000 m

EMV nach Norm:	EN 61131-2 (Zone B)
Schwingungen nach Norm ...:	EN 60068-2-6
Beschleun. Schock nach Norm 1:	150 m/s ²
Luft- und Kriechstrecken nach:	EN 61131-2, UL/IEC 61010-2-201
Überspannungskategorie:	II
VerschmutzungsgradLuft.Kriech.:	2
Norm Schutzart:	EN 60529
Schutzart Einbauraum:	IP54
Schutzart Gehäuse:	IP20
Potenzialtrennung	
Potenzialtrennung 1 zwischen:	Eingang und Module Supply
Art der Potenzialtrennung 1:	Funktionsisolierung
Potenzialtrennung 2 zwischen:	Periphery und Module Supply
Art der Potenzialtrennung 2:	Funktionsisolierung
Mechanische Daten	
Gehäusematerial:	PC
Klemmenart:	steckbar
Abmessung h:	110.8 mm
Abmessung b:	12.5 mm
Abmessung t:	72.5 mm
Nettogewicht:	30 g
Bruttogewicht:	39 g
Umwelt	
REACH-Konformität:	enthält mind. einen SVHC-Stoff
WEEE Kategorie (ab 08/2018):	5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)
Kaufmännische Daten	
Harmonized System Code:	85389091
UNSPSC 25:	39122331
EAN-Code:	4046548072174

ECLASS Version:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27242604
ETIM Version:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000024
ETIM Reference Feature:	EC001599
Volumen:	0.129

Obligatorisches Zubehör



328840

PSS u2 T 8 (1 pc.)

Optionales Zubehör



328913

PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)




328914

PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)



328911

PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)



328912

PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)



328860

PSS u2 A CE E (10 pcs.)



328810

PSS u2 B 4



328811

PSS u2 B 1



328910

PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)



328841

PSS u2 T 8 (10 pcs.)



328842

PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.)
