

Cable Power DD5wire>ACplug1:L5m5Q1,5BRSK

8176932

Kabel beidseitig konfektioniert Aderendhülsen <> Rundstecker 8-polig
Aderzahl und Querschnitt 4x1,5+1x(2x1,0) Schleppfähigkeit, Länge 5,5m.

Technische Daten

Technische Daten	
Umweltdaten	
Umgebungstemperatur:	-5 - 80 °C
Mechanische Daten	
Steckertyp 1:	8-pol. M23-Buchsenstecker
Form von Steckertyp 1:	gerade
Steckertyp 2:	Aderendhülse
Kontaktflächen Material 1:	Au
Kontaktflächen Material 2:	Sn
Länge des Kabels 1:	5.5 m
Material Schirmoberfläche K1:	Sn
Farbe des Kabelaußenmantel 1:	orange
Material des Kabelmantels 1:	PUR
Schleppfähigkeit des Kabels 1:	ja
Max. Außendurchmesser Kabel K1:	10.2 - 11 mm
Querschnitt Daten-Leiter K1:	(4 x 1,50 +(2 x 1,0)) mm²
Abschirmung K1:	ja
Art der Abschirmung K1:	Drahtgeflecht
Nettogewicht:	1160 g
Bruttogewicht:	1340 g

Umwelt	
WEEE Kategorie (ab 08/2018):	0 nicht relevant
Kaufmännische Daten	
Harmonized System Code:	85444290
UNSPSC 25:	26121603
EAN-Code:	4046548106671
ECLASS Version:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27023191
ETIM Version:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000017
ETIM Reference Feature:	EC002025