

PSEN ml s 2.2 unit

570410



Sicherheitszuhaltung PSENmlock, unikat codiert, mit Sicherheitsschalter und Betätiger, mit Zuhaltung, mit Power Reset, 12-pol. M12-Stiftstecker, 0,23 m Kabel, Reihenschaltung

Technische Daten

Allgemeine Daten

Zulassung:	CE, UKCA, cULus Listed, FCC, IC, TÜV
Sensorprinzip:	Transponder
Codierstufe nach ISO 14119:	hoch
Klassifizier.nach EN 60947-5-3:	PDDb
Transponder Codierung:	unicat
Art des Resets:	Power Reset
Serienschaltung geeignet:	ja
Gerätevariante:	Unit

Technische Daten

Elektrische Daten

Versorgungsspannung U1:	24
Art der Versorgungsspannung U1:	DC
Leistungsaufnahme DC U1:	1

Eingänge

Anzahl Eingänge:	4
Gleichspannung am Eingang:	24 V DC

Halbleiterausgänge

Anzahl OSSD-Ausgänge:	2
Anzahl Meldeausgänge:	1

Potenzialtrennung HL-Ausgänge:	nein
HL-A kurzschlussfest:	ja
Gebrauchskat. nach EN 60947-1:	DC-13
Umweltdaten	
Norm Umgebungstemperatur:	EN 60068-2-14
Umgebungstemperatur:	0
Norm Lagertemperatur:	EN 60068-2-1/-2
Feuchtebeanspruchung nach Norm:	EN 60068-2-78
Feuchtebeanspruchung Angabe:	93 % r. F. bei 40 °C
EMV nach Norm:	EN 55011: class A, EN 60947-5-3, EN 61326-3-1
Schwingungen nach Norm:	EN 60068-2-6
Beschleun. Schock nach Norm 1:	30g
Überspannungskategorie:	III
VerschmutzungsgradLuft.Kriech.:	3
Schutzart Gehäuse:	IP65, IP69, IP67
UL Schutzart (Type):	type 1
Zeiten	
Pulsdauer Lock/Unlock Request:	350 - 400 ms
Mechanische Daten	
Biegeradius (beim Verlegen) K1:	5 x Ø
Fluchtentriegelung vorhanden:	nein
Höhenversatz max.:	+/-3,0 mm
max Winkelversatz um X Achse:	+/-2,0 deg
max Winkelversatz um Y Achse:	+/-2,5 deg
max Winkelversatz um Z Achse:	+/-7,5 deg
max Versatz Schliessrichtung:	+/-2 mm
Betätiger Typ 1:	PSEN ml 2.1
Anschlussart:	M12, 12pol. male
Leitungen Kabel:	LiYY 12 x 0,25 mm ²

Produktmaterial:	Zn, Aluminium, Stahl verzinkt, Edelstahl, Kunststoff
Abmessung h:	217.2
Abmessung b:	40
Abmessung t:	40
Nettogewicht:	1100
Bruttogewicht:	1450
Transponder	
Betriebsfrequenz:	122 kHz - 128 kHz
Umwelt	
RoHS-Richtlinie:	2011/65/EU, 2015/863/EU
RoHS-Konformität:	ja
RoHS-Ausnahmen:	nein
REACH-Konformität:	enthält keine SVHC-Stoffe
WEEE Kategorie (ab 08/2018):	5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)
Kaufmännische Daten	
Harmonized System Code:	85365019
UNSPSC 25:	39122205
EAN-Code:	4046548090420
ECLASS Version:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27272603
ETIM Version:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000026
ETIM Reference Feature:	EC002593
Volumen:	0

Optionales Zubehör



540346

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m



540347

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m



540342

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m



540343

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m



570358

PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m



540344

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m



570359

PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m



540345

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m



570356

PSEN cable M12-12sf 50m



570357

PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m



570475

PSEN ml escape release cordset 4,0m



570354

PSEN cable M12-12sf 20m



570355

PSEN cable M12-12sf 30m



570473

PSEN ml escape release cordset 3,0m



570352

PSEN cable M12-12sf 5m



570474

PSEN ml escape release cordset 3,5m



570353

PSEN cable M12-12sf 10m



570471

PSEN ml escape release cordset 2,0m



570350

PSEN cable M12-12sf 2m



570472

PSEN ml escape release cordset 2,5m



570351

PSEN cable M12-12sf 3m



570360

PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m



540333

PSEN cable M12-8sf, 20m



570489

PSEN ml / PSENcs Y junction M12



570486

PSEN ml Y junction M12



570487

PSEN ml end adapter



570484

PSEN ml actuator 10° adapter



570485

PSEN ml actuator center ring



570361

PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m



570362

PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m



570491

PSEN ml / PDP67 Y junction PR



570492

PSEN ml bracket sliding door



570490

PSEN ml mounting plate



540340

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m



540341

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m



540326

PSEN cable axial M12 8-pole 30m



540320

PSEN cable axial M12 8-pole 5m



540321

PSEN cable axial M12 8-pole 10m



570499

PSEN screw set bracket sliding door



570497

PSEN ml door handle swinging door 80



570498

PSEN screw set bracket swinging door



570495

PSEN ml door handle sliding door



570496

PSEN ml door handle swinging door 70



570493

PSEN ml bracket swinging door 70



570494

PSEN ml bracket swinging door 80



C1000059

Adapter/ML/M12-5SMX/M12-5SMX/M12-8SFX/XX



570468

PSEN ml escape release cordset 1,0m



570469

PSEN ml escape release cordset 1,25m



570466

PSEN ml escape release cordset 0,5m



570467

PSEN ml escape release cordset 0,75m