

PSSu E F ABS SSI

312275



PSSu, Elektronikmodul, Failsafe, Zähler, 1 Eingang, Absolutwertgeber SSI-Encoder, Differenzsignal RS422, Auflösung 32 Bit, 7 Übertragungsraten, 62,6 - 1500 kHz.

Technische Daten

Allgemeine Daten	
Zulassung:	CE, UKCA, cULus Listed, KOSHA, EAC, TÜV
Anwendungsbereich:	Fail-safe
Technische Daten	
Eingang Absolutwertgeber	
Anzahl Eingänge Absolutwertg.:	1
Signal Clock-Ausg. ABS:	Differenzsignal (RS-422)
Signal Dateneing. ABS:	Differenzsignal (RS-422)
Potenzialtren. ABS/Per. Supply:	ja
Potenzialtren. ABS/Mod. Supply:	ja
Umweltdaten	
Klimabeanspruchung nach:	EN 60068-2-30, EN 60068-2-2, EN 60068-2-1, EN 60068-2-78, EN 60068-2-14
Norm Umgebungstemperatur:	EN 60068-2-14
Umgebungstemperatur:	0 - 60 °C
Norm Lagertemperatur:	EN 60068-2-1/-2
Feuchtebeanspruchung nach Norm:	EN 60068-2-78
Feuchtebeanspruchung Angabe:	93 % r. F. bei 40 °C
Betauung zulässig ?:	unzulässig
Zul. Betriebshöhe über NN:	2000 m
EMV nach Norm:	EN 12015, EN 12016, EN 61131-2, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4

Schwingungen nach Norm ...:	EN 60068-2-6
Beschleun. Schock nach Norm 1:	150 m/s ²
Luft- und Kriechstrecken nach:	EN 61131-2
Überspannungskategorie:	II
VerschmutzungsgradLuft.Kriech.:	2
Norm Schutzart:	EN 60529
Schutzart Einbauraum:	IP54
Schutzart Gehäuse:	IP20
Schutzart Klemmen:	IP20
Mechanische Daten	
Gehäusematerial Unterteil:	PC
Gehäusematerial Frontplatte:	PC
Gehäusematerial Codierung:	PA
Klemmenart:	steckbar
Abmessung h:	76 mm
Abmessung b:	12.6 mm
Abmessung t:	60.2 mm
Nettogewicht:	35 g
Bruttogewicht:	43 g
Name Kodierelement:	J
Farbe Kodierelement:	gelb
Umwelt	
REACH-Konformität:	enthält mind. einen SVHC-Stoff
WEEE Kategorie (ab 08/2018):	5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)
Kaufmännische Daten	
Harmonized System Code:	85389091
UNSPSC 25:	39111609
EAN-Code:	4046548061253
ECLASS Version:	ECLASS-13

ECLASS Reference Feature:	27242604
ETIM Version:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000024
ETIM Reference Feature:	EC001599
Volumen:	0.049

Obligatorisches Zubehör

	312621	PSSu BP-C 1/12 C
	312610	PSSu BP-C 1/8 S
	312620	PSSu BP-C 1/12 S
	312601	PSSu BP 1/8 C
	312600	PSSu BP 1/8 S
	312611	PSSu BP-C 1/8 C
	312618	PSSu BP 1/12 S



312619

PSSu BP 1/12 C

Optionales Zubehör



312900

PSSu A ET (10 pcs.)



312902

PSSu A EC



312901

PSSu A ETM (2 pcs.)



312967

PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)



312958

PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)



312949

PSSu A ET PE (10 pcs.)