

KUNBUS-GW Powerlink

Z9000005



Modulares Gateway POWERLINK, Kommunikationsmodul für das Basismodul RevPi Core / RevPi Core 3, es können maximal zwei unterschiedliche Kommunikationsmodule angebunden werden, Gehäuseabmessungen (H x B x T): 96 x 22,5 x 110,5 mm, Schutzart: IP 20, Anschluss an den Feldbus: 2x RJ45, Gerätefunktion: Slave, max. Datenlänge Eingangsdaten: 200 Byte, max. Datenlänge Ausgangsdaten: 200 Byte.

Technische Daten

Allgemeine Daten

Zulassung: CE, UKCA

Technische Daten

Mechanische Daten

Abmessung h: 96 mm
 Abmessung b: 22.5 mm
 Abmessung t: 110.4 mm
 Nettogewicht: 97 g
 Bruttogewicht: 105 g

Umwelt

WEEE Kategorie (ab 08/2018): 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)

Kaufmännische Daten

Harmonized System Code: 85389091
 UNSPSC 25: 39122331
 EAN-Code: 4046548092981
 ECLASS Version: ECLASS-13
 ECLASS Reference Feature: 27242290
 ETIM Version: ETIM-9.0
 ETIM Reference Group: EG000024
 ETIM Reference Feature: EC001423

Obligatorisches Zubehör



Z9000016

GW Connector for Modular Gateways