

PIT en1.1a-5m-s

401112



Zustimmtaster, 3 Stufen, 1 Meldekontakt, 6-adriges Spiralkabel (5 m) mit offenem Ende.

Technische Daten

Allgemeine Daten

Zulassung:	CE
Selbstüberwacht:	nein

Technische Daten

Relaisausgänge

Gebrauchkat. AC15/DC13 Norm:	EN 60947-5-1
Spannung AC15 Sicherheitskont.:	125
Max.Strom AC15 Sicherheitskont:	0.3
Spannung DC13 Sicherheitskont.:	30
Max.Strom DC12 Sicherheitskont:	1

Umweltdaten

Umgebungstemperatur:	0, 50
Schutzart Gehäuse:	IP65

Mechanische Daten

Material des Kabelmantels 1:	PUR
Einbaulage:	beliebig
Anschlussart:	5 m Spiralkabel
Gehäusematerial Unterteil:	PP
Abmessung h:	125
Abmessung b:	45

Abmessung t:	45
Durchmesser:	45
Nettogewicht:	470
Bruttogewicht:	493
Umwelt	
RoHS-Richtlinie:	2011/65/EU, 2015/863/EU
RoHS-Konformität:	ja
RoHS-Ausnahmen:	nein
REACH-Konformität:	enthält keine SVHC-Stoffe
WEEE Kategorie (ab 08/2018):	5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)
Kaufmännische Daten	
Harmonized System Code:	85371098
UNSPSC 25:	32131023
EAN-Code:	4046548077254
ECLASS Version:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27371238
ETIM Version:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000026
ETIM Reference Feature:	EC002571
Volumen:	0