

PSEN sc cable M12-17sf sh, 2m

C1000063



Liitäntäkaapeli PSENscanille, 17-nap. M12-naarasliitin, suora, A- koodattu, suojattu, kaapelin pituus: 2m

Tekniset tiedot

Yleisdata	
Hyväksyntä:	CE, UKCA
Tekniset tiedot	
Sähköiset tiedot	
Mittausvirta:	1.5 A
Ympäristötiedot	
Ympäristön lämpötila:	-40 - 80 °C
Mekaaniset tiedot	
Liitintyyppi 1:	17-nap. RJ45-naarasliitin
Liitintyyppin 1 muoto:	suora
M12-liittimen 1 koodaus:	A-koodattu
Pist. 1 kierreren. materiaali:	CuZn niklattu
Kosketinpinnat materiaali 1:	CuZn, kullattu
Tiivisteiden materiaali:	FKM
Holkkien materiaali:	CuZn
Johdinmateriaali K1:	Cu
Eristysmat. johto K1:	PP (9Y)
Kaapelin pituus:	2 m
Materiaali suoj K1:	Cu
Kaapelin ulkovaipan 1 väri:	keltainen RAL1003

Kotelon väri:	musta
Kaapelin 1 vedettävyys:	ei
Taivutussäde (asen.) K1:	8 x Ø
Maks. ulkohalk. kaapeli K1:	7.75 - 7.75 mm
Eristysmat. datakaapeli K1:	PP
Eristysmat. Syöttöjohto K1:	PP
Johdinala datajohdin AWG K1:	28
Suojaus K1:	kyllä
Suojauksen tyyppi K1:	Punottu sinkitystä kuparista
Johtimien lukumäärä:	17
Kaapelin K1 hyväksynnät:	UL AWM-Style 20233
Liittimen 1 hyväksynnät:	UL
Halogeeniton:	Kyllä
Öljynkestävyys:	kestävä
Liekinkestävyys:	UL FT2, UL 20233
Momentti Lukitusruuvi:	0,4 Nm
Nettopaino:	156 g
Bruttopaino:	158 g
Ympäristö	
WEEE classifikation (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Kaupalliset tiedot	
Harmonized System Code:	85444210
UNSPSC 25:	26121603
EAN-koodi:	4046548107227
ECLASS versio:	ECLASS-13
ECLASS-viiteominaisuus:	27060311
ETIM versio:	ETIM-9.0
ETIM-viiteryhmä:	EG000026
ETIM-viiteominaisuus:	EC001855



THE SPIRIT OF SAFETY

Volume:

0.640