

PSEN opII mirror column-060

632032



Poteau avec miroir « PSEN opII Mirror Column-060 » avec une longueur de miroirs de 600 mm. Utilisation avec les barrières immatérielles de la série PSENoptet PSENoptII jusqu'à une longueur de champ de protection de 450 mm. Le poteau avec miroir est constitué d'un poteau de protection et d'un miroir intégré.

Caractéristiques techniques

Données générales	
Homologation:	-
Données techniques	
Environmental data	
Température d'utilisation:	-25 - 60 °C
Condensation autorisée ?:	non autorisé
Données mécaniques	
Matériau du boîtier:	Aluminium
Matériau du miroir:	Verre
Dimensions hauteur:	600 mm
Dimension largeur:	96 mm
Dimension profondeur:	49 mm
Poids net:	2040 g
Poids brut:	6300 g
Environnement	
WEEE classification (08/2018):	0 not relevant
Données commerciales	
Harmonized System Code:	85389099
UNSPSC 25:	39111609
Code EAN:	4046548089417

Version du ECLASS:	ECLASS-13
Caractéristique de réf. ECLASS:	27272792
Version du ETIM:	ETIM-9.0
Groupe de référence du ETIM:	EG000026
Caractéristique de réf. ETIM:	EC003015
Volume:	0

Accessoires optionnels

632037

PSEN opII adjustable base unit



632012

PSEN screw set mirror column

