

RJ45 Connector

380401

Connecteur RJ45, droit, IP20, à 8 broches, Cat6a, raccordement IDC, AWG 22, diamètre du câble : 5,5-8,5mm



Caractéristiques techniques

Données generales	
Homologation:	-
Données techniques	
Environmental data	
Température d'utilisation:	-30 - 90 °C
Données mécaniques	
Type de connecteur 1:	Connecteur mâle RJ45 à 8 br
Forme du type de connecteur 1:	Droit
Catégorie du connecteur X1:	Cat 6a
Surf. contact matériel 1:	Ni, Au gal.
Matériau du connecteur mâle:	Alliage Cu
Matériau surface blindage K1:	Ni
Couleur du boîtier:	argent
Diamètre extérieur max.câbleK1:	5.5 - 8.5 mm
Section de câble max. K1:	0,355 mm ²
Section max. de câble AWG K1:	22
Blindage K1:	Oui
Homologations du connecteur 1:	UL1863
Matériau du boîtier:	GD-Zn
Poids net:	12 g

Poids brut:	16 g
Environnement	
Directive RoHS:	2011/65/EU, 2015/863/EU
Conformité RoHS:	oui
Exemptions RoHS:	non
Conformité REACH:	Sans substance SVHC
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Données commerciales	
Harmonized System Code:	85366990
UNSPSC 25:	26121603
Code EAN:	4046548055733
Version du ECLASS:	ECLASS-13
Caractéristique de réf. ECLASS:	27440304
Version du ETIM:	ETIM-9.0
Groupe de référence du ETIM:	EG000047
Caractéristique de réf. ETIM:	EC000516
Volume:	0