



SIL3/PL e/Cat4までのアプリケーションに対応する磁気安全扉システム、磁気保持力1000N (プロセス保護)、コーディング: 特定、完全コード化、5ピンM12コネクタ、LED4個、IP67、包装内容= センサ (スタンダードアクチュエータ付属)

技術的内容

一般的なデータ	
認証:	CE, UKCA, cULus Listed, FCC, IC, TÜV, EAC (ユーラシア)
センサ原理:	トランスポンダ
コード化レベルISO 14119適合:	High
EN 60947-5-3適合:	PDDDB
トランスポンダのコーディング:	特定コード化
直列接続に対応:	いいえ
ユニットタイプ:	ユニット
技術データ	
電気データ	
供給電圧 (V):	24, 24
電源電圧U1のタイプ:	DC
DC消費電力:	7.2
入力	
入力点数:	1
半導体出力	
OSSD出力数:	2
信号出力点数:	0
半導体出力の短絡保護:	可
EN 60947-1の要件:	DC-12

環境データ	
周囲温度の適用規格:	EN 60068-2-14
使用周囲温度:	-25, 55
保管温度の適用規格:	EN 60068-2-1/-2
周囲環境の適用規格:	EN 60068-2-78
相対湿度・温度:	相対湿度93 %40 °C
EMC試験の適用規格~:	EN 55011: クラスA, EN 60947-5-3, EN#62061
耐震性を指定する規格 ...:	EN 60947-5-2
加速度衝撃の適用規格1:	30g
過電圧カテゴリ:	III
汚染度:	3
機械的データ	
電磁保持力:	1000
最大垂直オフセット:	5 mm
最大角度オフセット:	2.5 度
タイプ1アクチュエータ:	PSEN sl-1.0 2.1
センサはフラッシュマウント:	可 (取り付けガイドに従ってください)
接続タイプ:	M12、5ピン、オス
ケーブルライン:	LiYY 5 x 0.25 mm2
ハウジング素材 (上部):	PBT
アンカープレート素材:	ニッケルめっき鋼
ベースプレート素材:	アンチコロダル、硬質陽極酸化被膜
アクチュエータの素材:	アンチコロダル、硬質陽極酸化被膜
高さ:	172
幅:	45
奥行き:	44
実量:	1720
総重量:	1780
トランスポンダ	

動作周波数:	122 kHz ~ 128 kHz
環境	
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
商用データ	
Harmonized System Code:	85365019
UNSPSC 25:	39122205
EANコード:	4046548063738
ECLASSバージョン:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27272603
ETIM Version:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000026
ETIM Reference Feature:	EC002593
ボリューム:	0

アクセサリ (操作に必須)



630310

PSEN op cable axial M12 5-pole 3m



630297

PSEN op cable axial M12 5-pole 30m



630347

PSEN op cable angle M12 5-pole 3m



630311

PSEN op cable axial M12 5-pole 5m



630312

PSEN op cable axial M12 5-pole 10m



630348

PSEN op cable angle M12 5-pole 5m



630349

PSEN op cable angle M12 5-pole 10m

アクセサリ (オプション)



380209

PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m



540312

PSEN screw M5x20 10pcs



570552

PSEN sl restart interlock (padlock)



570550

PSEN sl bracket swing door



570551

PSEN sl bracket sliding door



630350

PSEN op cable angle M12 5-pole 30m



630298

PSEN cable M12-5sf 20m



380210

PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m



380211

PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m



380220

PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m



380214

PSS67 Cable M12af M12am, 10m



380215

PSS67 Cable M12af M12am, 30m



380212

PSS67 Cable M12af M12am, 3m



773600

PDP67 F 8DI ION



380213

PSS67 Cable M12af M12am, 5m



380208

PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m