

PSEN rsm 1.0-300-0-2-0

570307



非常停止ボタン付きロープスイッチ、左アングルヘッド、金属製ハウジング、2xNC接点+2xNO接点、最大スプリング力300 N

技術的内容

一般的なデータ	
認証:	CCC, CE, cULus Listed
技術データ	
リレー出力	
使用カテゴリAC15/DC13:	EN 60947-5-1
安全コントローラ電圧AC15:	240 V
安全コントローラ最大電流AC15:	3 A
安全コントローラ電圧DC13:	250 V
環境データ	
使用周囲温度:	-30 - 75 °C
機械的データ	
ハウジング下部素材:	アルミニウムダイカスト
ハウジング素材 (上部):	アルミニウムダイカスト
アクチュエータの素材:	亜鉛ダイカスト
接続端子:	スクリュー式端子
高さ:	115 mm
幅:	111 mm
奥行き:	67 mm
実量:	464 g
総重量:	611 g

環境	
RoHS指令:	2011/65/EU, 2015/863/EU
RoHS適合性:	はい
RoHS適用除外:	いいえ
REACHコンプライアンス:	SVHC物質を含まない
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
商用データ	
Harmonized System Code:	85365080
UNSPSC 25:	39122205
EANコード:	4046548104936
ECLASSバージョン:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27270607
ETIM Version:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000017
ETIM Reference Feature:	EC002033
ボリューム:	0

アクセサリ (オプション)



570318

PSEN rsm rope thimble



570319

PSEN rsm rope clamp



570316

PSEN rsm turnbuckle



570317

PSEN rsm turnbuckle nut



570314

PSEN rs rope d3/d4 50m



570315

PSEN rs rope d3/d4 100m



570312

PSEN rs pulley 75



570313

PSEN rs pulley flex



570311

PSEN rs spring 300



570793

PSEN cable 200m-8x0.25mm²