

PMC SI6A162Z/EC 2x 12A

8C000035



Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 2x 12 A @ 4kHz / 2x 10 A @ 8kHz. I_{max}: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 2x 8.3 KVA. Without brake resistor. Option: Without Safety module technology, with EtherCat.

技術的内容

一般的なデータ	
認証:	UL Listed, CE, UKCA
技術データ	
電気データ	
供給電圧2 (V):	24 - 24 V
電源電圧U2のタイプ:	DC
入力	
環境データ	
使用周囲温度:	0 - 45 °C
冷却タイプ:	内蔵ファン
機械的データ	
高さ:	343 mm
幅:	65 mm
奥行き:	286 mm
実量:	4870 g
総重量:	6290 g
環境	
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
商用データ	
Harmonized System Code:	85044085

UNSPSC 25:	39121007
EANコード:	4046548100358
ECLASSバージョン:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27023101
ETIM Version:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000017
ETIM Reference Feature:	EC001857
ボリューム:	0

アクセサリ (操作に必須)



8C000030

PMC SI6A162 terminal set (Y/Z)