

## PSEN op SL adapter

631187



ケーブル、アダプタ、IP68、M12メスコネクタ、黒、ストレート、4ピン、M12メスコネクタでAコード化、黒、ストレート、5ピン、Aコード化、PUR、0.1 m、4×0.25 mm<sup>2</sup>、黒、PSENopt slimを接続、投光器および受光器用に2個のセット、PU 2個。

## 技術的内容

| 一般的なデータ          |                  |
|------------------|------------------|
| 認証:              | CE, UKCA         |
| 技術データ            |                  |
| 電気データ            |                  |
| 定格電流:            | 4 A              |
| K1標準導体抵抗:        | 58 Ω/km          |
| 特定の接点抵抗K1:       | 1E+16 Ohm*cm以上   |
| 環境データ            |                  |
| 使用周囲温度:          | -20 - 80 °C      |
| 汚染度:             | 3                |
| 機械的データ           |                  |
| コネクタタイプ1:        | 5ピンM12 (オス) コネクタ |
| M12コネクタ1のコーディング: | Aコード化            |
| コネクタタイプ2:        | 5ピンM12 (メス) コネクタ |
| M12コネクタ2のコーディング: | Aコード化            |
| ねじリングコネクタ1の素材:   | Zn、ニッケルめっき       |
| ねじリングコネクタ2の素材:   | Zn、ニッケルめっき       |
| 接点表面材1:          | Au               |
| 接点表面材2:          | Au               |
| シール材質:           | FPM              |

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| ピンの素材:                         | CuZn、金めっき                    |
| ソケットの素材:                       | CuZn、金めっき                    |
| K1ケーブル素材:                      | Cu                           |
| ケーブルK1絶縁材:                     | PP (9Y)                      |
| ケーブルの長さ:                       | 0.1 m                        |
| 絶縁ケーブル1の色:                     | 黒                            |
| ハウジングの色:                       | 黒                            |
| ケーブル絶縁1の素材:                    | TPU / TPE-U                  |
| ドラッグチェーン用ケーブル1の機能:             | はい                           |
| 曲げ半径 ( 設置時 ) K1:               | 6 x Ø                        |
| ケーブルK1最大外径:                    | 4.55 - 4.55 mm               |
| 導体線径:                          | 0.25 - 0.25 mm <sup>2</sup>  |
| コンダクタ数:                        | 4                            |
| ケーブルK1の認証:                     | UL AWM-Style 20549           |
| ハロゲンフリー:                       | はい                           |
| 不燃性:                           | cULus 20549                  |
| ハウジング素材:                       | TPU、UL94 HB                  |
| 実量:                            | 56 g                         |
| 総重量:                           | 66 g                         |
| 環境                             |                              |
| WEEE klassifikation (08/2018): | 5 devices (feed size < 50cm) |
| 商用データ                          |                              |
| Harmonized System Code:        | 85444290                     |
| UNSPSC 25:                     | 39121528                     |
| EANコード:                        | 4046548088571                |
| ECLASSバージョン:                   | ECLASS-13                    |
| ECLASS Reference Feature:      | 27272791                     |
| ETIM Version:                  | ETIM-9.0                     |
| ETIM Reference Group:          | EG000026                     |



THE SPIRIT OF SAFETY

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| ETIM Reference Feature: | EC003015 |
| ボリューム:                  | 0        |