

PMCcable M2/C2B5/005/1Q0/S1

8177251



Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.15 round connector 9-pin SpringTec; No. of wires and cross section (4x1,0+1x(2x1,0))suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PM Ctendo SZ.3x; Length 5m.

기술적 세부사항

기술 데이터	
환경 데이터	
대기 온도:	-20 - 80 °C
기계 데이터	
커넥터 타입 1:	9-핀 M15 암 커넥터
커넥터 타입 1의 형태:	스트레이트
커넥터 타입 2:	6-핀 플러그인 커넥터 PC5
접점 표면 재료 1:	Au
접점 표면 재료 2:	Sn
케이블 길이:	5 m
실드 표면 소재 K1:	Sn
컬러 케이블 절연 1:	오렌지
케이블 절연 소재 1:	PUR
케이블의 트레일링 능력 1:	예
최대 외부 직경 케이블 K1:	11.2 - 11.8 mm
데이터 케이블 K1 단면:	(4 x 1.00 + (2 x 0.75)) mm ²
실드 K1:	예
실드 타입 K1:	와이어 메쉬
순중량:	1120 g
총중량:	1290 g

환경	
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
상용 데이터	
Harmonized System Code:	85444290
UNSPSC 25:	26121603
EAN 코드:	4046548083972
ECLASS 버전:	ECLASS-13
ETIM 버전:	ETIM-9.0
ETIM 참조 그룹:	EG000026
ETIM 참조 기능:	EC001855
용량:	0