

PSEN sc cable M12-17sf sh, 5m

C1000064

Aansluitkabel voor PSENscan, 17-pol. M12-connector (female), recht, A-gecodeerd, afgeschermd, kabellengte: 5 m

Technische gegevens

Algemene data	
Goedkeuring:	CE, UKCA
Technische data	
Elektrische data	
Nominale stroom:	1.5 A
Milieugegevens	
Omgevingstemperatuur:	-40 - 80 °C
Mechanische gegevens	
Connectortype 1:	17-pol. M12-connector (fem.)
Vorm van connectortype 1:	recht
Codering van M12-connector 1:	A-gecodeerd
Materiaal draadring connect. 1:	CuZn vernikkeld
Contactoppervlakken mater. 1:	CuZn, verguld
Materiaal van de afdichting:	FKM
Materiaal van de bussen:	CuZn
Kabelmateriaal K1:	Cu
Isolatiemateriaal leiding K1:	PP (9Y)
Kabellengte:	5 m
Materiaal afscherm.opp.vlak K1:	Cu
Kleur van kabelbuitenmantel 1:	Signaalgeel RAL 1003

Kleur van de behuizing:	zwart
Sleepvermogen van kabel 1:	nee
Buigradius (bij aanleggen) K1:	8 x Ø
Max. buitendiameter kabel K1:	7.75 - 7.75 mm
Isolatiemateriaal datakabel K1:	PP
Isolatiemat. voedingskabel K1:	PP
Doorsnede datakabel AWG K1:	28
Afscherming K1:	ja
Type afscherming K1:	Vlechtwerk van vertind koper
Aantal aders:	17
Goedkeuringen van kabel K1:	UL AWM-style 20233
Goedkeuringen van stekker 1:	UL
Halogeenvrij:	Ja
Oliebestendigheid:	bestendig
Vlambestendigheid:	UL FT2, UL 20233
Koppel vergrendelingsschroef:	0,4 Nm
Nettogewicht:	375 g
Brutogewicht:	377 g
Milieu	
WEEE classificatie (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Commerciële gegevens	
Harmonized System Code:	85444210
UNSPSC 25:	26121603
EAN-code:	4046548107234
ECLASS versie:	ECLASS-13
ECLASS reference feature:	27060311
ETIM versie:	ETIM-9.0
ETIM reference group:	EG000026
ETIM reference feature:	EC001855



THE SPIRIT OF SAFETY

Volume:

1.083