

PFU6 24V-240VAC/DC UM 0-690VAC/DC

841000



Foutspanningsbewaking van lastransformatoren volgens VDE 0545, 6 meetingangscircuits 0 - 690 V AC/DC, 50 Hz - 1 kHz, aanspreekspanning 24V AC/DC, breedte 45 mm, UB = 24 - 42 V AC, 42 - 240 V DC.

Technische gegevens

Algemene data

Goedkeuring: CE, UKCA

Technische data

Elektrische data

Voedingsspanning (V): 24 - 240 V

Type voedingsspanning U1: AC/DC

Opgenomen vermogen AC: 4 VA

Opgenomen vermogen DC: 2 W

Milieugegevens

Condensvorming toegelaten?: niet toegelaten

Mechanische gegevens

Inbouwpositie: willekeurig

Aansluitklem: Schroefklem

Klemsoort: vast

Nettogewicht: 240 g

Brutogewicht: 250 g

Milieu

REACH-naleving: Bevat minstens één SVHC-stof

WEEE classificatie (08/2018): 5 devices (feed size < 50cm)

Commerciële gegevens

Harmonized System Code:	85364900
UNSPSC 25:	39122205
EAN-code:	4046548007176
ECLASS versie:	ECLASS-13
ECLASS reference feature:	27371801
ETIM versie:	ETIM-9.0
ETIM reference group:	EG000019
ETIM reference feature:	EC001438
Volume:	0.527