

M12 con., straight, male, 4 pin, D

380316



Connector, 4-polig, connector recht M12, D-gecodeerd, snijklemaansluiting, materiaal draadring: vernikkeld gegoten zink, kabelwartel Pg9, kabelbuitendiameter 6-8 mm

Technische gegevens

Algemene data	
Goedkeuring:	-
Technische data	
Elektrische data	
Type nominale spanning U1:	AC/DC
Nominale stroom:	4 A
Milieugegevens	
Omgevingstemperatuur:	-40 - 85 °C
Lucht- en kruipwegen naar:	EN 60664-1
Vervuilingsgraad lucht.kruip.:	3
Mechanische gegevens	
Connectortype 1:	4-pol. M12-connector (male)
Vorm van connectortype 1:	recht
Categorie van stekker X1:	Cat5e
Contactoppervlakken mater. 1:	Ni/Au
Materiaal van de afdichting:	FKM
Materiaal van de bussen:	CuSn
Aansluitingstype geleider:	Snijklem
Kleur van de behuizing:	nikkelkleurig
Max. buitendiameter kabel K1:	6 - 8 mm

Kabelwartel:	PG 9
Max.kabeldoorsnede AWG K1:	24
Goedkeuringen van stekker 1:	UL94 V-2
Koppel vergrendelingsschroef:	50 ... 60 Ncm, handvast
Nettogewicht:	35 g
Brutogewicht:	45 g
Milieu	
WEEE classificatie (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Commerciële gegevens	
Harmonized System Code:	85366990
UNSPSC 25:	26121603
EAN-code:	4046548055085
ECLASS versie:	ECLASS-13
ECLASS reference feature:	27060311
ETIM versie:	ETIM-9.0
ETIM reference group:	EG000026
ETIM reference feature:	EC001855
Volume:	0