

PNOZ s9 C (10 pcs.)

751909



Relé de segurança PNOZsigma (autônomo), entradas: ligação de 1/2 canais possível, saídas: 3 normalmente abertas, 1 normalmente fechada, (t = 0,04 a 300 s), UB = 24 V CC, largura: 17,5 mm, terminais com força de mola conectáveis, bloco de contato e relé temporizador para ampliação do contato em conjunto com partes de comando de segurança ou para expiração de uma função temporal segura (aperto, retardo, limpeza), VE = 10 unidades.

Dados técnicos

Dados técnicos

Dados ambientais

Descrição da carga de umidade: UR de 93% a 40 °C

Condensação admissível?: inadmissível

Dados mecânicos

Peso líquido: 1750 g

Peso bruto: 1910 g

Ambiente

WEEE classification (08/2018): 5 devices (feed size < 50cm)

Dados comerciais

Harmonized System Code: 85364900

UNSPSC 25: 39122331

Código EAN: 4046548067569

Versão ECLASS: ECLASS-13

Função de referência ECLASS: 27371819

Versão ETIM: ETIM-9.0

Grupo de referência ETIM: EG000019

Função de referência ETIM: EC001449

Volume: 4.375