

O300.GP.2-11246332

Z9000039



Sensor de luz de reflexão com supressão de fundo, alcance de varredurade 30 a 100 mm, conector macho M8 de 4 pinos, saída do semiconductor (comutação positiva)

Dados técnicos

Dados gerais	
Homologação:	CE, UL/cUL, UKCA
Dados técnicos	
Dados elétricos	
Fonte de alimentação U1 (V):	10 - 33 V
Tipo de tensão alimentação U1:	CC
Dados ópticos	
Dados ambientais	
Temperatura ambiente:	-25 - 60 °C
Alt. op. adm. acima nível mar:	2000 m
EMV conforme norma...:	EN 60947-5-2
Oscilações conforme norma...:	EN 60068-2-6
Acel. choque conf. norma 1:	50g
Times	
Tempo de resposta:	0 - 2.4 ms
Dados mecânicos	
Tipo de conexão:	M8, 4 polos macho
Material da caixa:	Plástico
Dimensão altura:	39.1 mm
Dimensão de profundidade:	23 mm

Dimensão de profundidade:	12.9 mm
Peso líquido:	8 g
Peso bruto:	23 g
Ambiente	
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Dados comerciais	
Harmonized System Code:	85365019
UNSPSC 25:	39121528
Código EAN:	4046548105940
Versão ECLASS:	ECLASS-13
Função de referência ECLASS:	27272702
Versão ETIM:	ETIM-9.0
Grupo de referência ETIM:	EG000026
Função de referência ETIM:	EC002717
Volume:	0.029

Acessórios opcionais



Z9000040

Mounting bracket-11706873



Z9000041

Mounting bracket-11706874



Z9000042

Sensofix O300-11706875