

Cable/XX/USB-ASM/MIN-BAMX/U/003/Q009/SH

772300



Bağlantı kablosu, USB 2.0 Tip Mini-B üzerinde USB 2.0 Tip A, iletken kesit alanı: 0,09 mm², korumalı, kablo uzunluğu: 3 m

Teknik Özellikler

Genel veri	
Approval:	CE, UKCA
Teknik veri	
Elektriksel veri	
Anma Akımı:	0.5 A
Fieldbus arabirimi	
Çevresel veri	
Olarak çevre ısısı:	-20 - -20 °C
Mekanik Veri	
Konnektör tipi 1 şekli:	düz
Konnektör tipi 2 şekli:	açılı
Kablo malzemesi K1:	Cu
Kablo uzunluğu:	3 m
Gövde rengi:	Siyah
Kablo yalıtım malzemesi 1:	PVC
Kablonun izleme kabiliyeti 1:	hayır
Max. outside diameter cable K1:	3.7 - 3.7 mm
İletken kesiti:	0.09 - 0.09 mm ²
Kablo çapraz kesiti AWG K1:	28
Ekranlama K1:	evet

İletken sayısı:	4
Halojen içermeyen:	evet
Net ağırlık:	61 g
Brüt ağırlık:	68 g
Çevre	
RoHS direktifi:	2011/65/EU, 2015/863/EU
RoHS uygunluğu:	evet
RoHS istisnaları:	hayır
REACH uygunluğu:	SVHC maddesi yok
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Ticari veriler	
Harmonized System Code:	85444290
UNSPSC 25:	26121603
EAN kodu:	4046548107128
ECLASS sürümü:	ECLASS-13
ECLASS Referans Özelliği:	27060307
ETIM Sürümü:	ETIM-9.0
ETIM Referans Grubu:	EG000001
ETIM Referans Özelliği:	EC003249
Cilt:	0.288