

PFU6 24V-240VAC/DC UM 0-690VAC/DC

841000



监控焊接变压器对VDE 0545的故障电压，6个 测量输入电路0 - 690 V AC/DC，50 Hz - 1 kHz，响应电压24 V AC/DC，宽度45 mm，UB = 24 - 42 V AC，42 - 240 V DC。

技术细节

般数据

Approval: CE, UKCA

技术数据

电气数据

供电电压 (V): 24 - 240 V

电源电压类型U1: AC/DC

功率消耗AC: 4 VA

功率消耗DC: 2 W

环境数据

允许/不允许凝结: 不允许

机械数据

安装位置: 任意

连接端子: 螺丝式端子

端子样式: 固定式

净重: 240 g

总重: 250 g

环境

符合REACH标准: 至少含有一种SVHC物质

WEEE classification (08/2018): 5 devices (feed size < 50cm)

商业数据

Harmonized System Code:	85364900
UNSPSC 25:	39122205
EAN代码:	4046548007176
eClass 版本:	ECLASS-13
eClass 引用功能:	27371801
eTIM 版本:	ETIM-9.0
eTIM 参考组:	EG000019
ETIM 引用功能:	EC001438
卷宗:	0.527