PILZ
THE SPIRIT OF SAFETY

PSSu E S RS232-T 314515

PSSu, Elektronikmodul, Standard, serielle Schnittstelle, RS232, 1 Eingang, 2 Übertragungskanäle, 64 Bit, Vollduplex-Modus, 7 Übertragungsraten, konfigurierbar, 0,6 - 19,2 kBit/s, Hardware-Handshake CTS/RTS, Potentialtrennung, Leitungslänge 15 m, für erhöhte Umweltanforderungen.

Technische Daten

Allgemeine Daten	
Zulassung:	CE, UKCA, cULus Listed
Anwendungsbereich:	Standard
Technische Daten	
Serielle Schnittstelle	
Anzahl RS-232-Schnittstellen:	1
Umweltdaten	
Klimabeanspruchung nach ...:	EN 60068-2-30, EN 60068-2-2, EN 60068-2-1, EN 60068-2-78, EN 60068-2-14
Norm Umgebungstemperatur:	EN 60068-2-14
Umgebungstemperatur:	-40 - 70 °C
Norm Lagertemperatur:	EN 60068-2-1/-2
Feuchtebeanspruchung nach Norm:	EN 60068-2-30, EN 60068-2-78
Feuchtebeanspruchung Angabe:	93 % r. F. bei 40 °C
Betauung zulässig ?:	kurzzeitig
Zul. Betriebshöhe über NN:	5000 m
EMV nach Norm ....:	EN 61131-2, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3
Schwingungen nach Norm ...:	EN 60068-2-6
Beschleun. Schock nach Norm 1:	15g
Beschleun. Schock nach Norm 2:	25g

Luft- und Kriechstrecken nach:	EN 60664-1, EN 61131-2
Überspannungskategorie:	II
VerschmutzungsgradLuft.Kriech.:	2
Norm Schutzart:	EN 60529
Schutzart Einbauraum:	IP54
Schutzart Gehäuse:	IP20
Schutzart Klemmen:	IP20
Mechanische Daten	
Gehäusematerial Unterteil:	PC
Gehäusematerial Frontplatte:	PC
Gehäusematerial Codierung:	PA
Klemmenart:	steckbar
Abmessung h:	76 mm
Abmessung b:	12.6 mm
Abmessung t:	60.2 mm
Nettogewicht:	37 g
Bruttogewicht:	52 g
Name Kodierelement:	K
Farbe Kodierelement:	dunkelgrau
Umwelt	
REACh-Konformität:	enthält mind. einen SVHC-Stoff
WEEE Kategorie (ab 08/2018):	5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)
Kaufmännische Daten	
Harmonized System Code:	85389091
UNSPSC 25:	39122331
EAN-Code:	4046548061031
ECLASS Version:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27242605
ETIM Version:	ETIM-9.0

ETIM Reference Group:	EG000024
ETIM Reference Feature:	EC001601
Volumen:	0.049

Obligatorisches Zubehör

	314611	PSSu BP-C 1/8 C-T
	314600	PSSu BP 1/8 S-T
	314601	PSSu BP 1/8 C-T
	314618	PSSu BP 1/12 S-T
	314619	PSSu BP 1/12 C-T
	314620	PSSu BP-C 1/12 S-T
	314621	PSSu BP-C 1/12 C-T

	314610	PSSu BP-C 1/8 S-T

Optionales Zubehör

	312900	PSSu A ET (10 pcs.)
	312901	PSSu A ETM (2 pcs.)
	314902	PSSu A EC-T
	312967	PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
	312958	PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
	312949	PSSu A ET PE (10 pcs.)