PILZ
THE SPIRIT OF SAFETY

PSEN me4 / 4AS 570240

Mechanischer Sicherheitsschalter, mit Standardbetätiger, Kontakte: 1 S, 1 Ö.

Technische Daten

Allgemeine Daten	
Zulassung:	CE, cCSAus, TÜV, EAC
Gerätevariante:	Unit
Technische Daten	
Relaisausgänge	
Gebrauchkat. AC/DC1 Norm:	EN 60947-4-1
Spannung AC1 Sicherheitskont.:	240 V
Max.Strom AC1 Sicherheitskont.:	10 A
Gebrauchkat. AC15/DC13 Norm:	EN 60947-5-1
Spannung AC15 Sicherheitskont.:	240 V
Max.Strom AC15 Sicherheitskont:	3 A
Umweltdaten	
Umgebungstemperatur:	-30 - 80 °C
Schutzart Gehäuse:	IP65
Mechanische Daten	
Anschlussklemme:	Schraubklemme
Klemmenart:	fest
Abmessung h:	100 mm
Abmessung b:	30 mm
Abmessung t:	30.5 mm

Nettogewicht:	100 g
Bruttogewicht:	144 g
Umwelt	
RoHS-Richtlinie:	2011/65/EU, 2015/863/EU
RoHS-Konformität:	ja
RoHS-Ausnahmen:	ja
RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie:	6c
REACh-Konformität:	enthält mind. einen SVHC-Stoff
REACh enthaltene Stoffe:	Blei (Lead), ETU
%-Anteil des Schadstoffs:	> 0,1
CAS Nr.:	7439-92-1, 96-45-7
WEEE Kategorie (ab 08/2018):	5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)
SCIP-Eintrag vorhanden:	ja
Kaufmännische Daten	
Harmonized System Code:	85365080
UNSPSC 25:	39122205
EAN-Code:	4046548002690
ECLASS Version:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27272603
ETIM Version:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000026
ETIM Reference Feature:	EC002593
Volumen:	0

Optionales Zubehör

380706 PDP67 cable M12-5sm, 10m

	570260	PSEN me4AS
	380707	PDP67 cable M12-5sm, 20m
	380705	PDP67 cable M12-5sm, 3m
	540310	PSEN screw M4x16 10pcs
	380708	PDP67 cable M12-5sm, 30m
	773600	PDP67 F 8DI ION
	570793	PSEN cable 200m-8x0.25mm²