PES logic board pssu en 4S000002

Bedienfeldbeschriftung: Englisch; Begleitdokumente: Englisch und Deutsch

Technische Daten

Allgemeine Daten	
Zulassung:	CE
Technische Daten	
Elektrische Daten	
Versorgungsspannung U1:	24 - 24 V
Art der Versorgungsspannung U1:	DC
Umweltdaten	
Norm Umgebungstemperatur:	EN 60068-2-14
Umgebungstemperatur:	0 - 60 °C
Norm Lagertemperatur:	EN 60068-2-30, EN 60068-2-78
Feuchtebeanspruchung Angabe:	93 % r. F. bei 40 °C
Zul. Betriebshöhe über NN:	2000 m
EMV nach Norm ....:	EN 61131-2
Schwingungen nach Norm ...:	EN 60068-2-6
Beschleun. Schock nach Norm 1:	15g
Luft- und Kriechstrecken nach:	EN 61131-2
Schutzart Gehäuse:	IP20
Mechanische Daten	
Abmessung h:	399 mm
Abmessung b:	297 mm

Abmessung t:	180 mm
Nettogewicht:	2850 g
Bruttogewicht:	3350 g
Umwelt	
WEEE Kategorie (ab 08/2018):	5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)
Kaufmännische Daten	
Harmonized System Code:	90230080
UNSPSC 25:	46211501
EAN-Code:	4046548094329
ECLASS Version:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27242291
ETIM Version:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000024
ETIM Reference Feature:	EC002584
Volumen:	52.841