PILZ
THE SPIRIT OF SAFETY

O300.GP.2-11246332 Z9000039

Détecteur photoélectrique reflex avec masquage de l’arrière-plan,distance de détection de 30 à 100 mm, connecteur mâle M8 à 4 broches, sortie statique (raccordée parrapport au plus)

Caractéristiques techniques

Données generales	
Homologation:	CE, UL/cUL, UKCA
Données techniques	
Données électriques	
Tension d'alimentation (V):	10 - 33 V
Type de tension d’alim. U1:	DC
Données optiques	
Environmental data	
Température d’utilisation:	-25 - 60 °C
Install. haut. autori. AMSL:	2000 m
CEM selon norme ....:	EN 60947-5-2
Vibrations selon norme...:	EN 60068-2-6
Accél. choc selon la norme 1:	50g
Temps	
Temps d'appel:	0 - 2.4 ms
Données mécaniques	
Type de raccordement:	Mâle M8 à 4 broches
Matériau du boîtier:	Plastique
Dimensions hauteur:	39.1 mm
Dimension largeur:	12.9 mm

Dimension profondeur:	23 mm
Poids net:	8 g
Poids brut:	23 g
Environnement	
WEEE classifikation (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Données commerciales	
Harmonized System Code:	85365019
UNSPSC 25:	39121528
Code EAN:	4046548105940
Version du ECLASS:	ECLASS-13
Caractéristique de réf. ECLASS:	27272702
Version du ETIM:	ETIM-9.0
Groupe de référence du ETIM:	EG000026
Caractéristique de réf. ETIM:	EC002717
Volume:	0.029

Accessoires optionnels

Z9000040 Mounting bracket-11706873

Z9000041 Mounting bracket-11706874

Z9000042 Sensofix O300-11706875