

PSEN ml s 2.2 switch

570411



安全ガードロック装置PSENmlock (特定コード化) 用安全スイッチ、ガードロック、電源リセット、12ピンM12オスコネクタ、0.23 mケーブル、直列接続

技術的内容

一般的なデータ

認証:	CE, UKCA, cULus Listed, FCC, IC, TÜV, EAC (ユーラシア)
センサ原理:	トランスポンダ
コード化レベルISO 14119適合:	High
EN 60947-5-3適合:	PDDb
トランスポンダのコーディング:	特定コード化
Reset type:	Power reset
直列接続に対応:	はい
ユニットタイプ:	センサー

技術データ

電気データ

供給電圧 (V):	24
電源電圧U1のタイプ:	DC
DC消費電力:	1

入力

入力点数:	4
入力のDC電圧:	24 V DC

半導体出力

OSSD出力数:	2
信号出力点数:	1

半導体出力電位分離:	不可
半導体出力の短絡保護:	可
EN 60947-1の要件:	DC-13
環境データ	
周囲温度の適用規格:	EN 60068-2-14
使用周囲温度:	0
保管温度の適用規格:	EN 60068-2-1/-2
周囲環境の適用規格:	EN 60068-2-78
相対湿度・温度:	相対湿度93 %40 °C
EMC試験の適用規格~:	EN 55011: クラスA, EN 60947-5-3, EN 61326-3-1
耐震性を指定する規格 ...:	EN 60068-2-6
加速度衝撃の適用規格1:	30g
過電圧カテゴリ:	III
汚染度:	3
ULのエンクロージャタイプ:	タイプ1
時代	
ロック/ロック解除要求パルス長:	350 ~ 400 ms
機械的データ	
曲げ半径 (設置時) K1:	5 x Ø
エスケープリリースの有無:	不可
タイプ1アクチュエータ:	PSEN ml 2.1
接続タイプ:	M12、12ピン、オス
ケーブルライン:	LiYY 12 x 0.25 mm ²
製品素材:	Zn, アルミニウム, 亜鉛めっき鋼, ステンレス鋼, プラスチック
高さ:	217.2
幅:	40
奥行き:	40
実量:	950
総重量:	1300

トランスポンダ	
動作周波数:	122 kHz ~ 128 kHz
環境	
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
商用データ	
Harmonized System Code:	85365019
UNSPSC 25:	39122205
EANコード:	4046548090437
ECLASSバージョン:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27272603
ETIM Version:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000026
ETIM Reference Feature:	EC002593
ボリューム:	0

アクセサリ (オプション)



540346

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m



540347

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m



540342

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m



540343

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m



570358

PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m



540344

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m



570359

PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m



540345

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m



570356

PSEN cable M12-12sf 50m



570357

PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m



570354

PSEN cable M12-12sf 20m



570475

PSEN ml escape release cordset 4,0m



570355

PSEN cable M12-12sf 30m



570473

PSEN ml escape release cordset 3,0m



570352

PSEN cable M12-12sf 5m



570353

PSEN cable M12-12sf 10m



570474

PSEN ml escape release cordset 3,5m



570350

PSEN cable M12-12sf 2m



570471

PSEN ml escape release cordset 2,0m



570472

PSEN ml escape release cordset 2,5m



570351

PSEN cable M12-12sf 3m



570360

PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m

	540333	PSEN cable M12-8sf, 20m
	570489	PSEN ml / PSENcs Y junction M12
	570486	PSEN ml Y junction M12
	570487	PSEN ml end adapter
	570484	PSEN ml actuator 10° adapter
	570485	PSEN ml actuator center ring
	570361	PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m
	570362	PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m
	570491	PSEN ml / PDP67 Y junction PR



570492

PSEN ml bracket sliding door



570490

PSEN ml mounting plate



540340

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m



540341

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m



540326

PSEN cable axial M12 8-pole 30m



540320

PSEN cable axial M12 8-pole 5m



540321

PSEN cable axial M12 8-pole 10m



570499

PSEN screw set bracket sliding door



570497

PSEN ml door handle swinging door 80



570498

PSEN screw set bracket swinging door



570495

PSEN ml door handle sliding door



570496

PSEN ml door handle swinging door 70



570493

PSEN ml bracket swinging door 70



570494

PSEN ml bracket swinging door 80



C1000059

Adapter/ML/M12-5SMX/M12-5SMX/M12-8SFX/XX



570468

PSEN ml escape release cordset 1,0m



570469

PSEN ml escape release cordset 1,25m



570466

PSEN ml escape release cordset 0,5m

570467

PSEN ml escape release cordset 0,75m

