PILZ
THE SPIRIT OF SAFETY

PSEN cs4.1 Key gy3 541183

PSEN cs4.1p用トランスポンダキー、グレー「3」マーキング、素材: プラスチック、アクセサリ: キーアダプタ (532113)

技術的内容

一般的なデータ	
認証:	CE, UKCA, cULus Listed, FCC, IC, TÜV, EAC (ユーラシア)
センサ原理:	トランスポンダ
コード化レベルISO 14119適合:	High
トランスポンダのコーディング:	完全コード化
ユニットタイプ:	アクチュエーター
技術データ	
環境データ	
周囲温度の適用規格:	EN 60068-2-14
使用周囲温度:	-10, 55
保管温度の適用規格:	EN 60068-2-1/-2
周囲環境の適用規格:	EN 60068-2-78
相対湿度・ 温度:	相対湿度93 %40 °C
EMC試験の適用規格 ~ :	EN 60947-5-3
耐震性を指定する規格 ...:	EN 60947-5-2
加速度衝撃の適用規格1:	30g
機械的データ	
ハウジング素材 (上部):	PBT
高さ:	15.1
幅:	42

奥行き:	8
実量:	5
総重量:	6
トランスポンダ	
動作周波数:	122 kHz ~ 128 kHz
環境	
WEEE classifikation (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
商用データ	
Harmonized System Code:	85389099
UNSPSC 25:	39122205
EANコード:	4046548096682
ECLASSバージョン:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27274692
ETIM Version:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000026
ETIM Reference Feature:	EC002997
ボリューム:	0