

PNOZ msi4Bp Adapter SMC30 15/15 5,0m

773848



Kabel adaptéru hlídače otáček, konektor RJ45 a 15pól. přípojka enkodéru, pro PNOZ msXp a PNOZ s30, 5 m, pro SMC30.

Technické detaily

Všeobecné údaje	
Povolení:	cULus Listed
Technická data	
Údaje o životním prostředí	
Okolní teplota:	0 - 0 °C
Orosení přípustné?:	nepřípustné
Mechanické údaje	
Typ konektoru 1:	15pól. samice Sub-D
Tvar konektoru typ 1:	přímý
Typ konektoru 2:	15pól. samec Sub-D
Tvar konektoru typ 2:	přímý
Typ konektoru 3:	8pól. samec RJ45
Tvar konektoru typ 3:	přímý
Upevňovací šrouby:	UNC 4-40
Materiál pouzdra konektor 3:	PBT
Povrch kontaktů materiál 1:	Au
Povrch kontaktů materiál 2:	Au
Povrch kontaktů materiál 3:	Au
Materiál kolíků:	Slitina Cu
Materiál pouzder:	Slitina Cu

Délka kabelu:	5 m
Tolerance délky kabelu K1:	+/- 0,15 m
Barva vnějšího pláště kabelu 1:	zelená, podobná RAL6018
Barva pouzdra:	černá RAL 9005
Materiál pláště kabelu 1:	PUR
Schopnost tažení kabelu 1:	ano
Poloměr ohybu (při poklád.) K1:	8 x Ø
Max.vnější průměr kabelu K1:	6 - 6 mm
Průřez vodiče:	0.14 - 0.14 mm²
Průřez vedení AWG K1:	26
Odstínění K1:	ano
Počet vodičů:	8
Povolení kabelu K1:	UL AWM-Style 20233
Povolení konektoru 1:	UL94 V-0
Povolení konektoru 2:	UL94 V-0
Povolení konektoru 3:	UL94 V-0
Materiál pouzdra:	TPE-SEBS UL 94 HB
Rozměr výška:	38 mm
Rozměr šířka:	40.8 mm
Rozměr hloubka:	16 mm
Čistá váha:	190 g
Celková hmotnost:	251 g
Životní prostředí	
WEEE klasifikace (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Obchodní údaje	
Harmonized System Code:	85444290
UNSPSC 25:	26121603
EAN kód:	4046548080391
Verze ECLASS:	ECLASS-13

ECLASS Reference Feature:	27060313
Verze ETIM:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000026
Referenční funkce ETIM:	EC001855
Svazek:	0