

PNOZ mmc3p DP

772032



Konfigurovatelné bezpečnostní malé řídicí jednotky PNOZmulti Mini, modul fieldbus, PROFIBUS.

Technické detaily

Všeobecné údaje	
Povolení:	CE, UKCA, cULus Listed, EAC
Technická data	
Elektrické údaje	
Účel U1:	Napájení modulu
Napájecí napětí (V):	24 - 24 V
Druh napájecího napětí U1:	DC
Spotřeba el. energie DC:	1.5 W
Rozhraní Fieldbus	
Rozhraní Fieldbus:	PROFIBUS-DP
Typ přístroje Fieldbus:	Slave DPV0
Příp.adresy stanic Fieldbus:	0 - 99d
Rozsah přenos.rychl. Fieldbus:	9,6 kBit/s - 12 MBit/s
Přípojka Fieldbus:	9pól. samice Sub-D
Galvan. oddělení od Fieldbus:	ano
Údaje o životním prostředí	
Norma pro okolní teplotu:	EN 60068-2-14
Okolní teplota:	0 - 0 °C
Norma sklad. teplota:	EN 60068-2-1/-2
Namáhání vlhkostí podle normy:	EN 60068-2-30, EN 60068-2-78

Údaj o namáhání vlhkem:	93 % rel.vlhk. při 40 °C
Orosení přípustné?:	nepřípustné
Příp.provoz.výška n.m.:	2000 m
EMC podle normy	EN 61131-2
Chvění podle normy:	EN 60068-2-6
Zrychlení ráz podle normy 1:	15g
Vzdušné a plazivé trasy podle:	EN 61131-2
Kategorie přepětí:	II
Stupeň zneč. vzd. plaz.:	2
Norma druh ochrany:	EN 60529
Potenciální oddělení	
Galv.odpojení 1 mezi:	Fieldbus a modul
Druh galv.odpojení 1:	Funkční izolace
Mechanické údaje	
Montážní poloha:	vodorovně na liště DIN
Rozměry norm. lišty:	35 x 7,5 EN 50022
Materiál pouzdra spodní část:	PC
Materiál pouzdra čelní deska:	PC
Materiál krytu horní díl:	PC
Připojovací svorka:	Šroubovací svorka, Pružinová svorka
Flex. 1 vodič AWG – údaj:	24 - 12 AWG
Rozměr výška:	100 mm
Rozměr šířka:	22.5 mm
Rozměr hloubka:	115 mm
Čistá váha:	95 g
Celková hmotnost:	105 g
Životní prostředí	
Shoda se směrnici RoHS:	ano
Soulad s REACH:	Neobsahuje žádné SVHC látky

WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Obchodní údaje	
Harmonized System Code:	85176200
UNSPSC 25:	39122331
EAN kód:	4046548066418
Verze ECLASS:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27242208
Verze ETIM:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000024
Referenční funkce ETIM:	EC001423
Svazek:	0.345

Volitelné příslušenství

750010

PNOZ s terminator plug (10 pieces)



750020

PNOZ s connector (10 pieces)

