

PNOZ m EF 1MM

772170



Konfigurovatelné bezpečnostní malé řídicí jednotky PNOZmulti 2, rozšiřovací modul, bezpečnostní monitorování 1 osy.

Technické detaily

Všeobecné údaje	
Povolení:	CE, UKCA, cULus Listed, KOSHA, EAC, TÜV
Rozsah použití:	Bezpečný
Technická data	
Elektrické údaje	
Účel UINT1:	Napájení modulu
Zdroj int.napětí:	přes základní jednotku
Druh napětí UINT1:	DC
Vstup bezdotykového spínače	
prog.monit.F bez hyst. NS:	0,1 Hz - 5 kHz
Vstupní inkrementální snímač	
Přípojka (inkrement.snímač):	Samice Mini-IO, 8pól.
Pol. fáze dif.sign. Inkr.kodér:	90° ±30°
prog.monit.fce bez hyst.inkr.:	0,1 Hz - 500 kHz
Vstupy	
Galv.oddělení vstupu:	ano
Údaje o životním prostředí	
Norma pro okolní teplotu:	EN 60068-2-14
Okolní teplota:	0 - 0 °C
Norma sklad. teplota:	EN 60068-2-1/-2

Namáhání vlhkostí podle normy:	EN 60068-2-30, EN 60068-2-78
Orosení přípustné?:	nepřípustné
Příp.provoz.výška n.m.:	2000 m
EMC podle normy	EN 61131-2
Chvění podle normy:	EN 60068-2-6
Zrychlení ráz podle normy 1:	15g
Vzdušné a plazivé trasy podle:	EN 61131-2
Kategorie přepětí:	II
Stupeň zneč. vzd. plaz.:	2
Norma druh ochrany:	EN 60529
Times	
Doba reakce překr.mez.hodn.:	1/f_skut. + 16ms
Potenciální oddělení	
Galv.odpojení 1 mezi:	Senzor a syst. napětí
Druh galv.odpojení 1:	Funkční izolace
Mechanické údaje	
Montážní poloha:	vodorovně na liště DIN
Materiál pouzdra spodní část:	PC
Materiál pouzdra čelní deska:	PC
Materiál krytu horní díl:	PC
Připojovací svorka:	Šroubovací svorka, Pružinová svorka
Druh svorek:	zásuvný
Flex. 1 vodič AWG – údaj:	24 - 12 AWG
Rozměr výška:	101.4 mm
Rozměr šířka:	22.5 mm
Rozměr hloubka:	111 mm
Čistá váha:	90 g
Celková hmotnost:	100 g
Životní prostředí	

Soulad s REACH:	nejméně jednu látku SVHC
WEEE classifikace (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Obchodní údaje	
Harmonized System Code:	85389091
UNSPSC 25:	39122331
EAN kód:	4046548069600
Verze ECLASS:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27242205
Verze ETIM:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000024
Referenční funkce ETIM:	EC001422
Swazek:	0.366

Povinné provozní příslušenství



783542

Spring terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.



793542

Screw terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.

Volitelné příslušenství



773871

PNOZ msi S15



773870

PNOZ msi S09



772201

MM A MINI-IO CAB99 2.5m



773872

PNOZ msi S025



772200

MM A MINI-IO CAB99 1.5m



772202

MM A MINI-IO CAB99 5.0m



779260

PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)



773845

PNOZ msi b4 Box