

PZE 9 110-120VAC 8n/o 1n/c

774143



Rozšiřující modul, vstupy: 1/2kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 8 NO, 1 NC, UB = 110 - 120 V AC, šířka: 90 mm, rozšiřující blok kontaktů + zesílení ve spojení s bezpečnostních.

Technické detaily

Všeobecné údaje

Povolení: CCC, CE, UKCA, cULus Listed, EAC, TÜV

Technická data

Elektrické údaje

Napájecí napětí (V): 110 - 110 V

Druh napájecího napětí U1: AC

Spotřeba el. energie AC: 7 VA

Vstupy

Počet vstupů: 2

Polovodičové výstupy

Počet polov. výstupů: 0

Reléové výstupy

Kateg. použití Norma AC/DC1: EN 60947-4-1

Napětí AC1 bezp. kontakt: 240 V

Max.proud AC1 bezp. kontakt: 8 A

Napětí DC1 bezp. kontakt: 24 V

Max.proud DC1 bezp. kontakt: 8 A

Kateg. použití Norma AC15/DC13: EN 60947-5-1

Napětí AC15 bezp. kontakt: 230 V

Max.proud AC15 bezp. kontakt: 5 A

Napětí DC13 bezp. kontakt:	24 V
Bezpečnostní kont.: AC při UL:	240 V AC G. P.
Bezpeč. kontakty: Pilot Duty:	B300, R300
Materiál kontaktů relé:	AgSnO2
doplňk. paramet. kontaktů relé:	+ 0,2 µm AU
Údaje o životním prostředí	
Namáhání klimatem podle....:	EN 60068-2-78
Okolní teplota:	-10 - -10 °C
Údaj o namáhání vlhkem:	93 % rel.vlhk. při 40 °C
Orosení přípustné?:	nepřípustné
EMC podle normy	EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61326-3-1
Chvění podle normy:	EN 60068-2-6
Vzdušné a plazivé trasy podle:	EN 60947-1
Kategorie přepětí:	III / II
Stupeň zneč. vzd. plaz.:	2
Mechanické údaje	
Montážní poloha:	libovolný
Materiál pouzdra čelní deska:	ABS UL 94 V0
Připojovací svorka:	Šroubovací svorka
Druh svorek:	pevný
Flex. 1 vodič AWG – údaj:	24 - 10 AWG
Rozměr výška:	87 mm
Rozměr šířka:	90 mm
Rozměr hloubka:	121 mm
Čistá váha:	600 g
Celková hmotnost:	610 g
Životní prostředí	
Soulad s REACH:	nejméně jednu látku SVHC
WEEE classifikace (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)

Obchodní údaje	
Harmonized System Code:	85364900
UNSPSC 25:	39122331
EAN kód:	4046548011876
Verze ECLASS:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27371819
Verze ETIM:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000019
Referenční funkce ETIM:	EC001449
Svazek:	1.023