


PZE 9P 24VACDC 24-240VACDC 8n/o 1n/c

777148



Rozšiřující modul, vstupy: 1/2kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 8 NO, 1 NC, UB = 24 - 240 V DC, šířka: 90 mm, zasouvateľné šroubovací svorky, rozšiřující blok kontaktů prvky řízení souvisejícími s bezpečností.

Technické detaily

Všeobecné údaje

Povolení: CE, CCC, UKCA, cULus Listed, EAC, TÜV

Technická data

Elektrické údaje

Napájecí napětí (V): 24 - 24 V

Druh napájecího napětí U1: AC/DC

Spotřeba el. energie AC: 9.5 VA

Spotřeba el. energie DC: 6 W

Napájecí napětí 2 (V): 24 - 24 V

Druh napájecího napětí U2: AC/DC

Vstupy

Počet vstupů: 2

Polovodičové výstupy

Počet polov. výstupů: 0

Reléové výstupy

Kateg. použití Norma AC/DC1: EN 60947-4-1

Napětí AC1 bezp. kontakt: 240 V

Max.proud AC1 bezp. kontakt: 8 A

Napětí DC1 bezp. kontakt: 24 V

Max.proud DC1 bezp. kontakt: 8 A

Kateg. použití Norma AC15/DC13:	EN 60947-5-1
Napětí AC15 bezp. kontakt:	230 V
Max.proud AC15 bezp. kontakt:	5 A
Napětí DC13 bezp. kontakt:	24 V
Bezpečnostní kont.: AC při UL:	240 V AC G. P.
Bezpeč. kontakty: Pilot Duty:	B300, R300
Materiál kontaktů relé:	AgSnO2
doplňk. paramet. kontaktů relé:	+ 0,2 µm AU
Údaje o životním prostředí	
Namáhání klimatem podle...:	EN 60068-2-78
Okolní teplota:	-10 - -10 °C
Údaj o namáhání vlhkem:	93 % rel.vlhk. při 40 °C
Orosení přípustné?:	nepřípustné
EMC podle normy:	EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61326-3-1
Chvění podle normy:	EN 60068-2-6
Vzdušné a plazivé trasy podle:	EN 60947-1
Kategorie přepětí:	III
Stupeň zneč. vzd. plaz.:	2
Mechanické údaje	
Montážní poloha:	libovolný
Materiál pouzdra čelní deska:	ABS UL 94 V0
Připojovací svorka:	Šroubovací svorka
Druh svorek:	zásuvný
Flex. 1 vodič AWG – údaj:	24 - 12 AWG
Rozměr výška:	87 mm
Rozměr šířka:	90 mm
Rozměr hloubka:	121 mm
Čistá váha:	455 g
Celková hmotnost:	465 g

Životní prostředí	
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Obchodní údaje	
Harmonized System Code:	85364900
UNSPSC 25:	39122331
EAN kód:	4046548009972
Verze ECLASS:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27371819
Verze ETIM:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000019
Referenční funkce ETIM:	EC001449
Swazek:	0.969

Volitelné příslušenství



374282

PNOZ X Set plug in screw terminals P5+P5



374281

PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4