

PNOZ s1 C 24VDC 2 n/o

751101



PNOZsigma bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1-kanálové zapojení, ruční/automatický start, výstupy: 2 spínací kontakty, 1 signální polov., UB 24 V DC, šířka: 12,5 mm, zasouvatelné pružinové svorky, monitorování nouzového zastavení, ochranných dveří.

Technické detaily

Všeobecné údaje	
Povolení:	CCC, CE, UKCA, cULus Listed, KOSHA, TÜV, EAC
Technická data	
Elektrické údaje	
Napájecí napětí (V):	24 - 24 V
Druh napájecího napětí U1:	DC
Spotřeba el. energie DC:	2 W
Vstupy	
Počet vstupů:	1
Polovodičové výstupy	
Počet polov. výstupů:	1
Užit.kat. podle EN 60947-1:	DC-12
Reléové výstupy	
Kateg. použití Norma AC/DC1:	EN 60947-4-1
Napětí AC1 bezp. kontakt:	240
Max.proud AC1 bezp. kontakt:	3
Napětí DC1 bezp. kontakt:	24
Max.proud DC1 bezp. kontakt:	3
Kateg. použití Norma AC15/DC13:	EN 60947-5-1
Napětí AC15 bezp. kontakt:	230

Max.proud AC15 bezp. kontakt:	1.5
Napětí DC13 bezp. kontakt:	24
Bezpečnostní kont.: AC při UL:	240 V AC G. U.
Bezpeč. kontakty: Pilot Duty:	R300, B300
Materiál kontaktů relé:	AgSnO2
Údaje o životním prostředí	
Namáhání klimatem podle....:	EN 60068-2-78
Okolní teplota:	-10 - 55 °C
Údaj o namáhání vlhkem:	93 % rel.vlhk. při 40 °C
Orosení přípustné?:	nepřípustné
EMC podle normy	EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61326-3-1
Chvění podle normy:	EN 60068-2-6
Vzdušné a plazivé trasy podle:	EN 60947-1
Kategorie přepětí:	III / II
Stupeň zneč. vzd. plaz.:	2
Mechanické údaje	
Montážní poloha:	libovolný
Materiál pouzdra spodní část:	PC
Materiál pouzdra čelní deska:	PC
Materiál krytu horní díl:	PC
Připojovací svorka:	Pružinová svorka
Druh svorek:	zásuvný
Rozměr výška:	100 mm
Rozměr šířka:	12.5 mm
Rozměr hloubka:	120 mm
Čistá váha:	105 g
Celková hmotnost:	115 g
Životní prostředí	
Soulad s REACH:	nejméně jednu látku SVHC

WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Obchodní údaje	
Harmonized System Code:	85364900
UNSPSC 25:	39122331
EAN kód:	4046548025576
Verze ECLASS:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27371819
Verze ETIM:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000019
Referenční funkce ETIM:	EC001449
Svazek:	0.192

Volitelné příslušenství



751002

PNOZ s Setspring loaded terminals 12,5mm



750010

PNOZ s terminator plug (10 pieces)