

PNOZ s7 C 4 n/o 1 n/c coated

751187



PNOZsigma rozšiřující modul, výstupy: 4 NO, 1 NC, UB = 24 V DC, šířka: 17,5 mm, zasouvateľné pružinové svorky, rozšiřující modul pro rozšíření ve spojení s bezpečnostních, lakovaná verze.

Technické detaily

Všeobecné údaje	
Povolení:	CCC, CE, UKCA, cULus Listed, KOSHA, EAC, TÜV
Technická data	
Elektrické údaje	
Napájecí napětí (V):	24 - 24 V
Druh napájecího napětí U1:	DC
Spotřeba el. energie DC:	2 W
Vstupy	
Počet vstupů:	1
Polovodičové výstupy	
Počet polov. výstupů:	0
Reléové výstupy	
Kateg. použití Norma AC/DC1:	EN 60947-4-1
Napětí AC1 bezp. kontakt:	240 V
Max.proud AC1 bezp. kontakt:	6 A
Napětí DC1 bezp. kontakt:	24 V
Max.proud DC1 bezp. kontakt:	6 A
Kateg. použití Norma AC15/DC13:	EN 60947-5-1
Napětí AC15 bezp. kontakt:	230 V
Max.proud AC15 bezp. kontakt:	5 A

Napětí DC13 bezp. kontakt:	24 V
Bezpečnostní kont.: AC při UL:	240 VAC G.U. (shodná polarita)
Materiál kontaktů relé:	AgCuNi
doplňk. paramet. kontaktů relé:	+ 0,2 µm AU
Údaje o životním prostředí	
Namáhání klimatem podle...:	EN 60068-2-78
Okolní teplota:	-10 - 55 °C
Údaj o namáhání vlhkem:	93 % rel.vlhk. při 40 °C
Orosení přípustné?:	nepřípustné
EMC podle normy	EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61326-3-1
Chvění podle normy ...:	EN 60068-2-6
Vzdušné a plazivé trasy podle:	EN 60947-1
Kategorie přepětí:	III
Stupeň zneč. vzd. plaz.:	2
Mechanické údaje	
Montážní poloha:	libovolný
Materiál pouzdra spodní část:	PC
Materiál pouzdra čelní deska:	PC
Materiál krytu horní díl:	PC
Připojovací svorka:	Pružinová svorka
Druh svorek:	zásuvný
Rozměr výška:	100 mm
Rozměr šířka:	17.5 mm
Rozměr hloubka:	120 mm
Čistá váha:	170 g
Celková hmotnost:	180 g
Životní prostředí	
Soulad s REACH:	nejméně jednu látku SVHC
WEEE classifikace (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)

Obchodní údaje

Harmonized System Code:	85364900
UNSPSC 25:	39122331
EAN kód:	4046548057966
Verze ECLASS:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27371819
Verze ETIM:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000019
Referenční funkce ETIM:	EC001449
Svazek:	0.360

Volitelné příslušenství



750020

PNOZ s connector (10 pieces)



751003

PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm