

PNOZ yo3 1SO 1SO t

2A000007



Rozšiřující modul modulárního bezpečnostního relé myPNOZ, výstupy: 1 bezpečný polovodičový, 1 bezpečný polovodičový výstup spínající sezožděním ($t=0-300s$), 1 signalizační výstup polovodičový, šířka: 17,5mm

Technické detaily

Všeobecné údaje	
Povolení:	CE, CCC, UKCA, cULus Listed, TÜV, EAC
Technická data	
Elektrické údaje	
Účel U2:	Napájení výstupů HL
Napájecí napětí 2 (V):	12 - 12 V
Druh napájecího napětí U2:	DC
Galv. odpojení U2:	ne
Účel UINT1:	Napájení modulu
Zdroj int.napětí:	přes hlavový modul
Druh napětí UINT1:	DC
Přípustná zatížení:	ohmický, induktivní, kapacitní
Vstupy	
Vstup U podle EN 61131-2 typ 1:	24 V DC
Galv.oddělení vstupu:	ne
Polovodičové výstupy	
Galv.oddělení HLA:	ne
HL-A odolný vůči zkratu:	ano
Přípustné zat. 1pól. Výstup:	ohmický, induktivní, kapacitní
Údaje o životním prostředí	

Norma pro okolní teplotu:	EN 60068-2-14
Okolní teplota:	-10 - 55 °C
Norma sklad. teplota:	EN 60068-2-1/-2
Namáhání vlhkostí podle normy:	EN 60068-2-78
Orosení přípustné?:	nepřípustné
Příp.provoz.výška n.m.:	5000 m
EMC podle normy	EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61326-3-1
Chvění podle normy:	EN 60068-2-6
Zrychlení ráz podle normy 1:	15g
Vzdušné a plazivé trasy podle:	EN 60947-5-1
Kategorie přepětí:	III
Stupeň zneč. vzd. plaz.:	2
Norma druh ochrany:	EN 60529
Times	
Tolerance Tv:	+/-1,5 %
Mechanické údaje	
Montážní poloha:	libovolný
Materiál pouzdra spodní část:	PC
Materiál krytu horní díl:	PC
Připojovací svorka:	Pružinová svorka, Šroubovací svorka
Druh svorek:	zásuvný
Flex. 1 vodič AWG – údaj:	24 - 12 AWG
Rozměr výška:	98 mm
Rozměr šířka:	17.5 mm
Rozměr hloubka:	121 mm
Čistá váha:	87 g
Celková hmotnost:	99 g
Životní prostředí	
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)

Obchodní údaje

Harmonized System Code:	85364190
UNSPSC 25:	46171620
EAN kód:	4046548087864
Verze ECLASS:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27371819
Verze ETIM:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000019
Referenční funkce ETIM:	EC001449
Svazek:	1.019

Povinné provozní příslušenství

750003

PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm



751003

PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm



Volitelné příslušenství



2A000202

myPNOZ connector (10pcs.)