

PSEN cs1.19-OSSD2 1actuator

540383



RFID ovladač pro bezpečnostní spínač PSEN cs1.19, IP67, jednotka balení= 1 ks, OSSD2.

Technické detaily

Všeobecné údaje	
Povolení:	CE, UKCA, cULus Listed, TÜV, EAC
Princip snímače:	Transpondér
Kódování transpondéru:	kódovaný
verze zařízení:	Aktuátor
Technická data	
Údaje o životním prostředí	
Norma pro okolní teplotu:	EN 60068-2-14
Okolní teplota:	-25, 55
Norma sklad. teplota:	EN 60068-2-1/-2
Namáhání vlhkostí podle normy:	EN 60068-2-78
Údaj o namáhání vlhkem:	93 % rel.vlhk. při 40 °C
EMC podle normy	EN 60947-5-3
Chvění podle normy:	EN 60947-5-2
Zrychlení ráz podle normy 1:	30g
Kategorie přepětí:	III
Stupeň zneč. vzd. plaz.:	3
Mechanické údaje	
Materiál krytu horní díl:	PBT
Rozměr výška:	11

Rozměr šířka:	40
Rozměr hloubka:	40
Čistá váha:	20
Celková hmotnost:	25
Transpondér	
Provozní frekvence:	122 kHz - 128 kHz
Životní prostředí	
Směrnice RoHS:	2011/65/EU, 2015/863/EU
Shoda se směrnicí RoHS:	ano
Výjimky ze směrnice RoHS:	ne
Soulad s REACH:	Neobsahuje žádné SVHC látky
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Obchodní údaje	
Harmonized System Code:	85389099
UNSPSC 25:	39122205
EAN kód:	4046548070743
Verze ECLASS:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27274002
Verze ETIM:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000026
Referenční funkce ETIM:	EC001487
Svazek:	0

Volitelné příslušenství



540311

PSEN screw M5x10 10pcs



540312

PSEN screw M5x20 10pcs
