

PSEN 1.1a-22 /8mm/5m/ix1/1switch

524128



Magnetický bezpečnostní spínač 2 n/o, kvádrový tvar, s kabelem 5 m (PUR), výška konstrukce 13 mm, IP69K, spínací vzdálenost 8 mm, pro aplikace s PSEN ix1, balení = 1 kus bez ovladače, certifikace (test TÜV, EAC, UL, ECOLAB).

Technické detaily

Všeobecné údaje

Povolení:	CE, UKCA, cULus Listed, EAC, ECOLAB, TÜV
Princip snímače:	magnetický
Stupeň kód. podle ISO 14119:	nízký
Klasifikace podle EN 60947-5-3:	PDDb
Vhodné sériové zapojení:	ano
verze zařízení:	Senzor

Technická data

Elektrické údaje

Napájecí napětí (V):	24 - 24 V
Druh napájecího napětí U1:	DC
Spínací napětí:	24 V

Údaje o životním prostředí

Okolní teplota:	-10 - 70 °C
EMC podle normy:	EN 60947-5-3
Chvění podle normy ...:	EN 60947-5-2
Zrychlení ráz podle normy 1:	30g
Stupeň zneč. vzd. plaz.:	3

Mechanické údaje

Ovladač typ 1:	PSEN 1,1-20
----------------	-------------

Senzor se skrytou instalací:	Ano, dodržovat montážní pokyn
Způsob připojení:	Kabel 5 m
Vedení kabelů:	LiY11Y 4 x 0,25 mm ²
Materiál krytu horní díl:	PBT
Rozměr výška:	36 mm
Rozměr šířka:	26 mm
Rozměr hloubka:	13 mm
Čistá váha:	175 g
Celková hmotnost:	195 g
Životní prostředí	
Směrnice RoHS:	2011/65/EU, 2015/863/EU
Shoda se směrnicí RoHS:	ano
Výjimky ze směrnice RoHS:	ne
Soulad s REACH:	Neobsahuje žádné SVHC látky
WEEE classifikace (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Obchodní údaje	
Harmonized System Code:	85365019
UNSPSC 25:	39122205
EAN kód:	4046548026672
Verze ECLASS:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27272402
Verze ETIM:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000026
Referenční funkce ETIM:	EC002544
Svazek:	0

Povinné provozní příslušenství



535120

PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1

Volitelné příslušenství



535120

PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1



534310

PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)



533111

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m



532110

PSEN Winkel / bracket



534320

PSEN reverse spacer



533121

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m



533110

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m



533131

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m



533120

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m



533141

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m



533130

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m



533140

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m