


PSEN op2H-s-30-030/1

630721



Safety light curtain, type 2, PL c, hand protection (resolution 30 mm)  
Protected field height 300 mm, supply voltage 24 V, connector M12,  
sender: 4-pin, receiver: 5-pin, Connection cable not supplied with the unit.

## Technické detaily

### Všeobecné údaje

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Povolení:                | CE, cULus Listed, TÜV, EAC |
| Typ BWS:                 | 2                          |
| Princip snímače:         | opticky                    |
| Výška ochranného pole:   | 300 mm                     |
| Rozlišení druhu ochrany: | Ruka                       |
| Provozní rozsah (m):     | 0.2 - 19 m                 |

### Technická data

#### Elektrické údaje

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Napájecí napětí (V):       | 24 - 24 V |
| Druh napájecího napětí U1: | DC        |

#### Optická data

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Použitý rozsah vln.délek: | 950 nm |
|---------------------------|--------|

#### Polovodičové výstupy

|                     |   |
|---------------------|---|
| Počet OSSD výstupů: | 2 |
|---------------------|---|

#### Údaje o životním prostředí

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Okolní teplota:                | 0 - 55 °C                |
| Namáhání vlhkostí podle normy: | EN 60068-2-3             |
| Údaj o namáhání vlhkem:        | 95 % rel.vlhk. při 40 °C |
| Orosení přípustné?:            | nepřípustné              |

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Chvění podle normy ...:      | EN 60068-2-6                 |
| Zrychlení ráz podle normy 1: | 10g                          |
| Norma druh ochrany:          | EN 60529                     |
| Times                        |                              |
| Reakční doba:                | 9 - 9 ms                     |
| Mechanické údaje             |                              |
| Materiál krytu horní díl:    | Hliník                       |
| Rozměr výška:                | 383.2 mm                     |
| Rozměr šířka:                | 32.3 mm                      |
| Rozměr hloubka:              | 36.9 mm                      |
| Čistá váha:                  | 1600 g                       |
| Celková hmotnost:            | 2100 g                       |
| Životní prostředí            |                              |
| Směrnice RoHS:               | 2011/65/EU, 2015/863/EU      |
| Shoda se směrnicí RoHS:      | ano                          |
| Výjimky ze směrnice RoHS:    | ne                           |
| Soulad s REACH:              | Neobsahuje žádné SVHC látky  |
| WEEE classifikace (08/2018): | 5 devices (feed size < 50cm) |
| Obchodní údaje               |                              |
| Harmonized System Code:      | 90314990                     |
| UNSPSC 25:                   | 46171620                     |
| EAN kód:                     | 4046548061758                |
| Verze ECLASS:                | ECLASS-13                    |
| ECLASS Reference Feature:    | 27272704                     |
| Verze ETIM:                  | ETIM-9.0                     |
| ETIM Reference Group:        | EG000026                     |
| Referenční funkce ETIM:      | EC002549                     |
| Svazek:                      | 0                            |

## Povinné provozní příslušenství

|                                                                                     |        |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|
|    | 630319 | PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m |
|    | 630308 | PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m |
|    | 630309 | PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m |
|   | 630347 | PSEN op cable angle M12 5-pole 3m        |
|  | 630303 | PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m  |
|  | 630311 | PSEN op cable axial M12 5-pole 5m        |
|  | 630312 | PSEN op cable axial M12 5-pole 10m       |
|  | 630306 | PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m  |
|  | 630307 | PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m  |



630348

PSEN op cable angle M12 5-pole 5m



630304

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m



630349

PSEN op cable angle M12 5-pole 10m



630305

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m



630350

PSEN op cable angle M12 5-pole 30m



630364

PSEN op cable axial M12 5-pole 50m



630298

PSEN cable M12-5sf 20m



630365

PSEN op cable angle M12 5-pole 50m



630310

PSEN op cable axial M12 5-pole 3m



630297

PSEN op cable axial M12 5-pole 30m

## Volitelné příslušenství



630906

PSEN op Mirror Bracket Kit/1



630346

PSEN op Testpiece H 30mm



630302

PSEN op cable axial M12 4-pole 10m



630344

PSEN op cable angle M12 4-pole 30m



630300

PSEN op cable axial M12 4-pole 3m



630366

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 50m



630367

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 50m



630960

PSEN op Protective Bracket Mirror/1



630301

PSEN op cable axial M12 4-pole 5m



630901

PSEN op Mirror-060/1



630326

PSEN op Bracket kit adjustable



630327

PSEN op Bracket kit antivibration



630296

PSEN op cable axial M12 4-pole 30m



630951

PSEN op Protective Column-090/1



630950

PSEN op Protective Column-060/1



630956

PSEN op Protective Bracket-4/1



630911

PSEN op Lens Shield-030/1



630955

PSEN op Protective Base/1



630931

PSEN op67-69K-030/1



630342

PSEN op cable angle M12 4-pole 5m



630343

PSEN op cable angle M12 4-pole 10m



630340

Laser pointer for PSEN 4/2



630362

PSEN op cable axial M12 4-pole 50m



630341

PSEN op cable angle M12 4-pole 3m



630363

PSEN op cable angle M12 4-pole 50m