

PSEN op2H-s-30-090/1

630725



Bezpečnostní světelná mříž, typ 2 PL c, ochrana rukou (rozlišení 30 mm), výška ochranného pole 900 mm, napájecí napětí 24 V, připojovací konektor M12 vysílač: 4pól., přijímač: 5pól. připojovací kabel není součástí dodávky.

Technické detaily

Všeobecné údaje

Povolení:	CE, cULus Listed, TÜV, EAC
Typ BWS:	2
Princip snímače:	opticky
Výška ochranného pole:	900 mm
Rozlišení druhu ochrany:	Ruka
Provozní rozsah (m):	0.2 - 19 m

Technická data

Elektrické údaje

Napájecí napětí (V):	24 - 24 V
Druh napájecího napětí U1:	DC

Optická data

Použitý rozsah vln.délek:	950 nm
---------------------------	--------

Polovodičové výstupy

Počet OSSD výstupů:	2
---------------------	---

Údaje o životním prostředí

Okolní teplota:	0 - 55 °C
Namáhání vlhkostí podle normy:	EN 60068-2-3
Údaj o namáhání vlhkem:	95 % rel.vlhk. při 40 °C
Orosení přípustné?:	nepřípustné

Chvění podle normy ...:	EN 60068-2-6
Zrychlení ráz podle normy 1:	10g
Norma druh ochrany:	EN 60529
Times	
Reakční doba:	15 - 15 ms
Mechanické údaje	
Materiál krytu horní díl:	Hliník
Rozměr výška:	983.2 mm
Rozměr šířka:	32.3 mm
Rozměr hloubka:	36.9 mm
Čistá váha:	2920 g
Celková hmotnost:	4620 g
Životní prostředí	
Směrnice RoHS:	2011/65/EU, 2015/863/EU
Shoda se směrnicí RoHS:	ano
Výjimky ze směrnice RoHS:	ne
Soulad s REACH:	Neobsahuje žádné SVHC látky
WEEE classifikace (08/2018):	4 devices (feed size >50 cm)
Obchodní údaje	
Harmonized System Code:	90314990
UNSPSC 25:	46171620
EAN kód:	4046548061796
Verze ECLASS:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27272704
Verze ETIM:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000026
Referenční funkce ETIM:	EC002549
Svazek:	0

Povinné provozní příslušenství

	630308	PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m
	630319	PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m
	630309	PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
	630303	PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m
	630347	PSEN op cable angle M12 5-pole 3m
	630311	PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
	630312	PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
	630306	PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m
	630307	PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m



630348

PSEN op cable angle M12 5-pole 5m



630304

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m



630349

PSEN op cable angle M12 5-pole 10m



630305

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m



630350

PSEN op cable angle M12 5-pole 30m



630298

PSEN cable M12-5sf 20m



630364

PSEN op cable axial M12 5-pole 50m



630310

PSEN op cable axial M12 5-pole 3m



630365

PSEN op cable angle M12 5-pole 50m



630297

PSEN op cable axial M12 5-pole 30m

Volitelné příslušenství



630903

PSEN op Mirror-120/1



630906

PSEN op Mirror Bracket Kit/1



630346

PSEN op Testpiece H 30mm



630302

PSEN op cable axial M12 4-pole 10m



630344

PSEN op cable angle M12 4-pole 30m



630366

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 50m



630300

PSEN op cable axial M12 4-pole 3m



630367

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 50m



630960

PSEN op Protective Bracket Mirror/1



630301

PSEN op cable axial M12 4-pole 5m



630326

PSEN op Bracket kit adjustable



630327

PSEN op Bracket kit antivibration



630296

PSEN op cable axial M12 4-pole 30m



630915

PSEN op Lens Shield-090/1



630935

PSEN op67-69K-090/1



630952

PSEN op Protective Column-120/1



630950

PSEN op Protective Column-060/1



630956

PSEN op Protective Bracket-4/1



630955

PSEN op Protective Base/1



630342

PSEN op cable angle M12 4-pole 5m



630343

PSEN op cable angle M12 4-pole 10m



630340

Laser pointer for PSEN 4/2



630362

PSEN op cable axial M12 4-pole 50m



630341

PSEN op cable angle M12 4-pole 3m



630363

PSEN op cable angle M12 4-pole 50m