

PSS u2 ES 4DI

328300



PSS u2, elektronický modul, standardní, 4 vstupy, prodloužení impulsu, výstupy s 24 V DC, 1-řad., nutný blok svorek PSS u2 T 8 (není součástí dodávky).

Technické detaily

Všeobecné údaje

Povolení: CE, UKCA, cULus Listed

Rozsah použití: Standardní

Technická data

Vstupy

Počet vstupů: 4

Hlad.signálu na vstupu při 0: -3 - +5 V DC

Stejnoseměrné napětí na vstupu: 24 V DC

Typ vstupu podle EN 61131-2: 3

Doba filtrování SW: 0 ms ... 25,5 ms

Galv.oddělení vstupu: ano

Údaje o životním prostředí

Namáhání klimatem podle...: EN 60068-2-30, EN 60068-2-2, EN 60068-2-1, EN 60068-2-78, EN 60068-2-14

Norma pro okolní teplotu: EN 60068-2-14

Okolní teplota: 0 - 60 °C

Norma sklad. teplota: EN 60068-2-1/-2

Namáhání vlhkostí podle normy: EN 60068-2-78

Údaj o namáhání vlhkem: 93 % rel.vlhk. při 40 °C

Orosení přípustné?: nepřípustné

Příp.provoz.výška n.m.: 2000 m

EMC podle normy:	EN 61131-2 (Zone B)
Chvění podle normy:	EN 60068-2-6
Zrychlení ráz podle normy 1:	150 m/s ²
Vzdušné a plazivé trasy podle:	EN 61131-2, UL/IEC 61010-2-201
Kategorie přepětí:	II
Stupeň zneč. vzd. plaz.:	2
Norma druh ochrany:	EN 60529
Potenciální oddělení	
Galv.odpojení 1 mezi:	Vstup a Module Supply
Druh galv.odpojení 1:	Funkční izolace
Galv.odpojení 2 mezi:	Periphery a Module Supply
Druh galv.odpojení 2:	Funkční izolace
Mechanické údaje	
Materiál pouzdra:	PC
Druh svorek:	zásuvný
Rozměr výška:	110.8 mm
Rozměr šířka:	12.5 mm
Rozměr hloubka:	72.5 mm
Čistá váha:	30 g
Celková hmotnost:	39 g
Životní prostředí	
Soulad s REACH:	nejméně jednu látku SVHC
WEEE classifikation (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Obchodní údaje	
Harmonized System Code:	85389091
UNSPSC 25:	39122331
EAN kód:	4046548072174
Verze ECLASS:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27242604

Verze ETIM:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000024
Referenční funkce ETIM:	EC001599
Svazek:	0.129

Povinné provozní příslušenství



328840

PSS u2 T 8 (1 pc.)

Volitelné příslušenství



328913

PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)



328914

PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)



328911

PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)



328912

PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)



328860

PSS u2 A CE E (10 pcs.)



328810

PSS u2 B 4



328811

PSS u2 B 1




328910

PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)



328841

PSS u2 T 8 (10 pcs.)



328842

PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.)